

클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 20 등급

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:

검정 산화.


정보:

간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.

요청 시:

기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



품목 요약

클램핑 레버

주문 번호	고정 방법	X	T	A=그립 길이	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
K0176.110	로케이팅 홀	10	22	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
K0176.112	로케이팅 홀	12	25	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.114	로케이팅 홀	14	25	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.116	로케이팅 홀	16	28	121	15	33	13	32	52	72	41
K0176.120	로케이팅 홀	20	32	123	15	41	13	32	61	80	49