

클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 소재.

스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

스틸 부품, 청색 피막처리.

요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
품목 설명/제품 이미지




클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
도면



품목 요약

클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

주문 번호	본체 색상	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K1660.1041	검회색 RAL 7021	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1042	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10416	밝은 노랑 RAL 1021	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10484	신호등 빨강 RAL 3020	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10486	시그널 녹색 RAL 6032	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10487	신호등 파랑 RAL 5017	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10488	연한 회색 RAL 7035	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1051	검회색 RAL 7021	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1052	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10516	밝은 노랑 RAL 1021	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10584	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10586	시그널 녹색 RAL 6032	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10587	신호등 파랑 RAL 5017	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10588	연한 회색 RAL 7035	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1061	검회색 RAL 7021	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1062	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10616	밝은 노랑 RAL 1021	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10684	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10686	시그널 녹색 RAL 6032	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10687	신호등 파랑 RAL 5017	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10688	연한 회색 RAL 7035	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.2061	검회색 RAL 7021	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2062	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20616	밝은 노랑 RAL 1021	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20684	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20686	시그널 녹색 RAL 6032	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20687	신호등 파랑 RAL 5017	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20688	연한 회색 RAL 7035	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2081	검회색 RAL 7021	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2082	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20816	밝은 노랑 RAL 1021	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20

클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K1660.20884	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20886	시그널 녹색 RAL 6032	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20887	신호등 파랑 RAL 5017	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20888	연한 회색 RAL 7035	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.3081	검회색 RAL 7021	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3082	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30816	밝은 노랑 RAL 1021	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30884	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30886	시그널 녹색 RAL 6032	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30887	신호등 파랑 RAL 5017	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30888	연한 회색 RAL 7035	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3101	검회색 RAL 7021	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3102	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31016	밝은 노랑 RAL 1021	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31084	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31086	시그널 녹색 RAL 6032	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31087	신호등 파랑 RAL 5017	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31088	연한 회색 RAL 7035	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.4101	검회색 RAL 7021	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4102	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41016	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41084	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41086	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41087	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41088	연한 회색 RAL 7035	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4121	검회색 RAL 7021	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4122	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41216	밝은 노랑 RAL 1021	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41284	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41286	시그널 녹색 RAL 6032	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41287	신호등 파랑 RAL 5017	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41288	연한 회색 RAL 7035	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.5121	검회색 RAL 7021	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5122	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51216	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51284	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51286	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51287	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51288	연한 회색 RAL 7035	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5161	검회색 RAL 7021	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5162	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51616	밝은 노랑 RAL 1021	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51684	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51686	시그널 녹색 RAL 6032	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51687	신호등 파랑 RAL 5017	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51688	연한 회색 RAL 7035	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26