

돌출형 스틸 부시가 있는 금속 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, K형: 나사 부시

품목 설명/제품 이미지

MD



설명

제품 설명:

금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.

플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

재질:

열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수

스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 흑회색 RAL 7021.

스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

돌출형 스틸 부시가 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.

이용:

- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업

온도 범위:

-20 °C ~ +100 °C

장점:

금속 탐지 가능.


검출 부피 $\geq 0.027\text{cm}^3$.

식품 처리 표준 준수 소재

요청 시:

특수 설계 버전.

돌출형 스틸 부시가 있는 금속 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, K형: 나사 부시 도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	표면 구성품	본체 색상	D	D1	D2	H	H2	H3	T	허가/인증
K1794.1425053175	K	스테인리스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	M5	25	10	18	9	7	9	FDA + EU10/2011
K1794.1432063175	K	스테인리스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	M6	32	13,5	22	12	9,5	12	FDA + EU10/2011
K1794.1440063175	K	스테인리스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	M6	40	13,5	26	14	10	12	FDA + EU10/2011
K1794.1440083175	K	스테인리스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	M8	40	13,5	26	14	10	12	FDA + EU10/2011
K1794.1450083175	K	스테인리스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	M8	50	19	32	18	12	17	FDA + EU10/2011
K1794.1450103175	K	스테인리스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	M10	50	19	32	18	12	17	FDA + EU10/2011