


수나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인서트 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지

MD



눌러서 잠금해제



설명

제품 설명:

금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.

플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

재질:

열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

금속 탐지 가능 첨가제는 플라스틱 표면에 부분적인 색상 편차를 유발할 수 있습니다.

이용:

- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업

온도 범위:

-20 °C ~ +100 °C


장점:

금속 탐지 가능.
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

수나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인서트 스테인리스 스틸 도면



품목 요약

클램핑 레버, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 수나사 포함

주문 번호	본체 색상	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	톱니 수
K1743.14206X20	검회색 RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1743.14206X25	검회색 RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1743.14208X20	검회색 RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1743.14208X40	검회색 RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12