K1740

포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식

품목 설명/제품 이미지

설명

제품 설명:
고정은 압축 공기에 의해 이루어집니다.
해제는 내장된 스프링에 의해 이루어집니다.

재질:
기본 몸체, 스테인리스 스틸.
실링, NBR.

표면 마무리:
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:
디스크 두께 6mm의 조립 치수.
기재된 클램핑 및 클램핑 파워는 0.5Mpa의 작동 압력을 기준으로 합니다.
여러 개의 포지셔닝 유닛을 사용하는 경우 ±0.1mm의 거리 허용 오차를 넘어서는 안됩니다.
반복 정확도는 ±0.2mm입니다.

액세서리:
클램핑 핀 K1564.

도면 설명:
1) 에어 밸브(단면)
2) "고정" 연결부
3) 클램핑 핀
4) 포지셔닝 어댑터

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식

품목 설명/제품 이미지



도면







조립 지침:





품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식

품목 요약

스테인레스 원형 상대쪽, 공압

주문 번호	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	SW	작동 압력 MPa	F N	지탱력 N
K1740.0618	6	M18x1	21	M5	5,5	4	15	26,7	19	0,3 - 0,7	30	75

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG