

# 스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.


#### 표면 마무리:

스틸, 아연 도금 또는 표면 광택 처리.  
 스테인레스 스틸 A2, 표면 광택 처리.  
 스테인레스 스틸 A4, 표면 광택 처리.

#### 정보:

무거운 클램핑 슬리브를 사용하는 스크류용 와셔는 DIN 표준 와셔입니다. 이 와셔는 특히 두께가 두꺼워 무거운 클램핑 슬리브를 사용하여 가공하는 나사에 사용하기에 적합합니다.

## 도면



## 품목 요약

### 스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349

주문 번호	본체 재질	표면 기본 품체	D1	D2	H	스크류용
K1968.030	스틸	자연적 마무리	3,2	9	1	M3
K1968.040	스틸	자연적 마무리	4,3	12	1,6	M4
K1968.050	스틸	자연적 마무리	5,3	15	2	M5
K1968.060	스틸	자연적 마무리	6,4	17	3	M6
K1968.080	스틸	자연적 마무리	8,4	21	4	M8
K1968.100	스틸	자연적 마무리	10,5	25	4	M10
K1968.120	스틸	자연적 마무리	13	30	6	M12
K1968.140	스틸	자연적 마무리	15	36	6	M14
K1968.160	스틸	자연적 마무리	17	40	6	M16
K1968.180	스틸	자연적 마무리	19	44	8	M18
K1968.200	스틸	자연적 마무리	21	44	8	M20
K1968.220	스틸	자연적 마무리	23	50	8	M22
K1968.240	스틸	자연적 마무리	25	50	10	M24
K1968.270	스틸	자연적 마무리	28	60	10	M27
K1968.300	스틸	자연적 마무리	31	68	10	M30
K1968.031	스틸	광택 처리된 아연도금	3,2	9	1	M3
K1968.041	스틸	광택 처리된 아연도금	4,3	12	1,6	M4
K1968.051	스틸	광택 처리된 아연도금	5,3	15	2	M5
K1968.061	스틸	광택 처리된 아연도금	6,4	17	3	M6
K1968.081	스틸	광택 처리된 아연도금	8,4	21	4	M8
K1968.101	스틸	광택 처리된 아연도금	10,5	25	4	M10

## 스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349

## 품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	D1	D2	H	스크류용
K1968.121	스틸	광택 처리된 아연도금	13	30	6	M12
K1968.141	스틸	광택 처리된 아연도금	15	36	6	M14
K1968.161	스틸	광택 처리된 아연도금	17	40	6	M16
K1968.181	스틸	광택 처리된 아연도금	19	44	8	M18
K1968.201	스틸	광택 처리된 아연도금	21	44	8	M20
K1968.221	스틸	광택 처리된 아연도금	23	50	8	M22
K1968.241	스틸	광택 처리된 아연도금	25	50	10	M24
K1968.271	스틸	광택 처리된 아연도금	28	60	10	M27
K1968.301	스틸	광택 처리된 아연도금	31	68	10	M30
K1968.1030	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	3,2	9	1	M3
K1968.1040	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	4,3	12	1,6	M4
K1968.1050	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	5,3	15	2	M5
K1968.1060	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	6,4	17	3	M6
K1968.1080	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	8,4	21	4	M8
K1968.1100	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	10,5	25	4	M10
K1968.1120	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	13	30	6	M12
K1968.1140	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	15	36	6	M14
K1968.1160	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	17	40	6	M16
K1968.1180	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	19	44	8	M18
K1968.1200	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	21	44	8	M20
K1968.1220	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	23	50	8	M22
K1968.1240	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	25	50	10	M24
K1968.6080	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	8,4	21	4	M8
K1968.6100	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	10,5	25	4	M10
K1968.6120	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	13	30	6	M12
K1968.6160	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	17	40	6	M16
K1968.6200	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	21	44	8	M20
K1968.6240	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	25	50	10	M24