


그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 핸드 휠.

허브 커버 열가소성, 검정색.

그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.

표면 마무리:

검정색 또는 은색 분말 코팅.

로케이팅 홀 포함.

로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.

로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.

로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.

정보:

휠 림의 동심 및 축 주행 $\leq 0.4\text{mm}$.

조립:

허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.

핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정용 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.

공급 내역:

알루미늄 핸드 휠.

허브 커버.

그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).

액세서리:

K0173 와셔.

K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:


1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠

품목 요약

그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠

주문 번호	본체 색상	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7	B3	T
K1523.1251216	검정	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	-	-
K1523.1251416	검정	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	-	-
K1523.1601416	검정	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	-	-
K1523.1601616	검정	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	-	-
K1523.1251226	실버	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	-	-
K1523.1251426	실버	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	-	-
K1523.1601426	실버	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	-	-
K1523.1601626	실버	A	로케이팅 홀 & 변환 홀	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	-	-
K1523.125121046	검정	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	4	13,8
K1523.125141056	검정	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	5	16,3
K1523.160141056	검정	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	5	16,3
K1523.160161056	검정	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	5	18,3
K1523.125122046	실버	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	4	13,8
K1523.125142056	실버	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	5	16,3
K1523.160142056	실버	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	5	16,3
K1523.160162056	실버	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	5	18,3
K1523.12512104	검정	C	천공(슬롯 유)	125	12	31	18	36	17,6	-	-	4	13,8
K1523.12514105	검정	C	천공(슬롯 유)	125	14	31	18	36	17,6	-	-	5	16,3
K1523.16014105	검정	C	천공(슬롯 유)	160	14	36	20	40	19,4	-	-	5	16,3
K1523.16016105	검정	C	천공(슬롯 유)	160	16	36	20	40	19,4	-	-	5	18,3
K1523.12512204	실버	C	천공(슬롯 유)	125	12	31	18	36	17,6	-	-	4	13,8
K1523.12514205	실버	C	천공(슬롯 유)	125	14	31	18	36	17,6	-	-	5	16,3
K1523.16014205	실버	C	천공(슬롯 유)	160	14	36	20	40	19,4	-	-	5	16,3
K1523.16016205	실버	C	천공(슬롯 유)	160	16	36	20	40	19,4	-	-	5	18,3
K1523.125121	검정	E	로케이팅 홀 있음	125	12	31	18	36	17,6	-	-	-	-
K1523.125141	검정	E	로케이팅 홀 있음	125	14	31	18	36	17,6	-	-	-	-
K1523.160141	검정	E	로케이팅 홀 있음	160	14	36	20	40	19,4	-	-	-	-
K1523.160161	검정	E	로케이팅 홀 있음	160	16	36	20	40	19,4	-	-	-	-
K1523.125122	실버	E	로케이팅 홀 있음	125	12	31	18	36	17,6	-	-	-	-
K1523.125142	실버	E	로케이팅 홀 있음	125	14	31	18	36	17,6	-	-	-	-
K1523.160142	실버	E	로케이팅 홀 있음	160	14	36	20	40	19,4	-	-	-	-
K1523.160162	실버	E	로케이팅 홀 있음	160	16	36	20	40	19,4	-	-	-	-