

탄성 스톱이 있는 슬롯 너트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

쾌삭강. 고정 링: 폴리아미드(최고 100 °C).

표면 마무리:

아연 도금.


정보:

탄성 스톱이 있는 슬롯 너트를 사용하면 잠금 와셔가 필요하지 않아 값 비싼 슬롯 밀링 작업이 생략되므로 막대한 비용상 이점을 누릴 수 있습니다.

폴리아미드 링은 휘발유와 오일에 내성이 있습니다.

탄성 스톱이 있는 슬롯 너트는 여러 번 사용할 수 있습니다. 조임 토크와 상관없이 강한 진동과 흔들림을 견디므로, 조절 너트도 사용할 수 있습니다.

도면



품목 요약

탄성 스톱이 있는 슬롯 너트

주문 번호	D1	D2	D3	H	H2	H1	T	O
K1918.10	M10x1	18	15	7,6	0,5	4,4	1,5	3
K1918.12	M12x1,5	21	18	9,2	0,5	5,7	1,5	3
K1918.14	M14x1,5	24	21	10,7	0,5	6	1,5	4
K1918.16	M16x1,5	28	24	10,7	0,5	6	2	4
K1918.18	M18x1,5	28	24	10,7	0,5	7,3	2	4
K1918.20	M20x1,5	32	27	9,6	0,5	6	2,5	4
K1918.22	M22x1,5	38	33	12,7	0,5	7	2,5	5
K1918.24	M24x1,5	38	33	10,7	0,5	6,2	2,5	5
K1918.28	M28x1,5	44	38	11,2	0,5	6,9	3	5
K1918.30	M30x1,5	44	38	11	0,5	6,5	3	5
K1918.32	M32x1,5	50	44	11,2	0,5	6,6	3	5
K1918.35	M35x1,5	50	44	11	0,5	7	3	5
K1918.38	M38x1,5	53	47	12,2	0,5	6,6	3	5
K1918.40	M40x1,5	56	50	12	0,5	7	3	6
K1918.42	M42x1,5	62	55	15,2	0,5	10,6	3,5	6

