


마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4542.


표면 마무리:

경화.

정보:

마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다. 이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다. 내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.

도면



품목 요약

마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫

마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫

품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	X	조임 토크 Nm
K1921.10810	A	8	M16x1,5	24	9,8	3,1	16	10	25	20	-	1,5	75
K1921.10815	A	8	M16x1,5	24	9,8	3,1	16	15	25	20	-	1,5	75
K1921.10825	A	8	M16	24	9,8	3,1	16	25	35	30	-	1,5	75
K1921.10835	A	8	M16	24	9,8	3,1	16	35	45	40	-	1,5	75
K1921.11015	A	10	M20x1,5	28	12,2	5,1	20	15	30	24	-	1,5	100
K1921.11025	A	10	M20x1,5	28	12,2	5,1	20	25	35	29	-	1,5	100
K1921.11035	A	10	M20	28	12,2	5,1	20	35	45	39	-	1,5	100
K1921.11050	A	10	M20	28	12,2	5,1	20	50	60	54	-	1,5	100
K1921.11215	A	12	M24x1,5	32	14,7	5,1	22	15	32	26	-	1,5	150
K1921.11225	A	12	M24x1,5	32	14,7	5,1	22	25	40	34	-	1,5	150
K1921.11625	A	16	M30x2	39	19,2	5,1	30	25	45	39	-	1,5	200
K1921.11235	B	12	M24	32	14,7	5,1	22	35	50	44	3,8	1,5	150
K1921.11250	B	12	M24	32	14,7	5,1	22	50	65	59	18,8	1,5	150
K1921.11650	B	16	M30	39	19,2	5,1	30	50	65	59	6	1,5	200
K1921.11675	B	16	M30	39	19,2	5,1	30	75	90	84	31	1,5	200
K1921.12050	B	20	M36x2	43	26	5,1	30	50	70	63	3,5	1,5	200
K1921.12075	B	20	M36x2	43	26	5,1	30	75	95	88	28,5	1,5	200