


# 스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:


단강 또는 EN AW-7022.

#### 표면 마무리:


도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.

#### 정보:

오목 와서 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.



## 도면



## 품목 요약

### 스완 넥형 고정 클로, DIN 6316, 스틸 및 알루미늄

| 주문 번호 단강 | 주문 번호 알루미늄 | L   | B1 | B2 | B3 | H<br>max. | H1 | A  | C  | E1 | E2 | E3 | R1 | F<br>kN | 스크류<br>용 |
|----------|------------|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|
| K1951.06 | K1951.206  | 60  | 7  | 20 | 10 | 20        | 9  | 10 | 8  | 20 | 20 | 14 | 11 | 4,82    | M6       |
| K1951.08 | K1951.208  | 80  | 9  | 25 | 12 | 24        | 11 | 12 | 9  | 25 | 25 | 17 | 14 | 8,77    | M8       |
| K1951.10 | K1951.210  | 100 | 11 | 30 | 15 | 30        | 14 | 15 | 12 | 32 | 32 | 22 | 18 | 13,9    | M10      |

## 스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄

## 품목 요약

| 주문 번호 단강  | 주문 번호 알루미늄 | L   | B1 | B2 | B3 | H<br>max. | H1 | A  | C  | E1 | E2  | E3 | R1 | F<br>kN | 스크류<br>용 |
|-----------|------------|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-----|----|----|---------|----------|
| K1951.12  | K1951.212  | 125 | 14 | 40 | 20 | 40        | 18 | 20 | 16 | 40 | 40  | 28 | 20 | 20,2    | M12/M14  |
| K1951.16  | K1951.216  | 125 | 18 | 50 | 25 | 46        | 23 | 25 | 20 | 49 | 40  | 38 | 25 | 37,8    | M16/M18  |
| K1951.161 | K1951.2161 | 160 | 18 | 50 | 25 | 46        | 23 | 25 | 20 | 49 | 50  | 38 | 25 | 37,8    | M16/M18  |
| K1951.20  | K1951.220  | 160 | 22 | 60 | 30 | 60        | 28 | 30 | 24 | 55 | 55  | 40 | 28 | 58,8    | M20/M22  |
| K1951.201 | K1951.2201 | 200 | 22 | 60 | 30 | 60        | 28 | 30 | 24 | 55 | 70  | 40 | 28 | 58,8    | M20/M22  |
| K1951.24  | K1951.224  | 200 | 26 | 70 | 35 | 70        | 32 | 35 | 28 | 72 | 60  | 54 | 34 | 84,7    | M24      |
| K1951.241 | K1951.2241 | 250 | 26 | 70 | 35 | 70        | 32 | 35 | 28 | 72 | 80  | 54 | 34 | 84,7    | M24      |
| K1951.30  | K1951.230  | 250 | 34 | 80 | 40 | 80        | 37 | 40 | 40 | 91 | 80  | 72 | 40 | 135     | M30/M32  |
| K1951.301 | K1951.2301 | 315 | 34 | 80 | 40 | 100       | 56 | 50 | 40 | 91 | 100 | 72 | 40 | 135     | M30/M32  |