

양면에 수나사가 있는 O형 메탈

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

O-폼 베어링은 매우 부드러운 스프링 특성을 갖고 있어 저주파 서포트로도 불립니다. 이는 기기 및 전기 부품을 저진동으로 지지하고, 가벼운 어셈블리와 정밀 기계 장치를 고정하는 데 사용됩니다.

고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.

요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.


O-폼 베어링의 스프링 특성은 X, Y, Z 순서로 커집니다. 주된 부하 방향은 나사 핀의 세로축입니다(Z 방향).

온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

양면에 수나사가 있는 O형 메탈

도면



품목 요약

O-폼 베어링

주문 번호	B	B1	D	D1	G	H	L	F1 N
K1933.01201257	9,5	9,5	10	6	M4	12,5	10	8
K1933.01401757	13	6	14	6	M4	17	10	18
K1933.02503057	20	12	25	12	M5	30	10	55