

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 설명/제품 이미지



검정 새틴 페니시 RAL 9005	검정 질감 매트 RAL 9005	푸어 오렌지 질감 매트 RAL 2004	밝은 노랑 질감 매트 RAL 1021
신호등 빨강 질감 매트 RAL 3020	시그널 녹색 질감 매트 RAL 6032	신호등 파랑 질감 매트 RAL 5017	연한 회색 질감 매트 RAL 7035
창문 회색 질감 매트 RAL 7040	고광택 크롬도금		



설명

제품 설명:

클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와서는 요구되지 않습니다.

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.

액추에이션 원리:

핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.

이용:

기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.

조립:

나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.


장점:

동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.

요청 시:

다른 색상.

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 도면



품목 요약

아연 클램핑 레버, 암나사 및 클램프력 증폭 부품 있음

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	T	T1
K1599.2081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.3101	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.4101	검정 RAL 9005	새틴 피니시	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.5121	검정 RAL 9005	새틴 피니시	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.410181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.512181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.2086	실버	고광택 크롬 도금	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.3106	실버	고광택 크롬 도금	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버,
검정 스틸 나사 인서트
품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	T	T1
K1599.4106	실버	고광택 크롬 도금	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.5126	실버	고광택 크롬 도금	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10