

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 허브.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.

표면 마무리:

자연적 마무리된 허브.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.

정보:

탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감소에 사용됩니다.

여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감소력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.

공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.

온도 범위:

파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.

조립:

탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.


조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 클램프 허브로 고정합니다.

요청 시:

공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

도면



품목 요약

탄성 중합체 도그 클러치, 분리 가능한 클램프 허브 포함

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1892.14800350404	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800350808	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800350810	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800350812	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800350814	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800351010	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800351012	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800351014	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800351212	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800351214	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.14800351414	14	청색	0,007	60,2	180	153	0,21
K1892.19800660808	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661212	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661214	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661215	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661216	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661414	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661415	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661416	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661515	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661516	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.19800661616	19	청색	0,042	618	1065	582	0,15
K1892.24800781010	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800781818	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800781819	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800781820	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800781825	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800781919	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800781920	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800781925	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800782020	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.24800782025	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

품목 요약

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1892.24800782525	24	청색	0,171	860	1390	840	0,2
K1892.28800901414	28	청색	0,402	1370	2350	990	0,2
K1892.28800902424	28	청색	0,402	1370	2350	990	0,2
K1892.28800902828	28	청색	0,402	1370	2350	990	0,2
K1892.28800903232	28	청색	0,402	1370	2350	990	0,2
K1892.14920350404	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920350808	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920350810	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920350812	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920350814	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920351010	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920351012	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920351014	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920351212	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920351214	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.14920351414	14	노랑	0,007	114,6	344	336	0,15
K1892.19920660808	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661212	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661214	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661215	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661216	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661414	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661415	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661416	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661515	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661516	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.19920661616	19	노랑	0,042	1090	1815	1120	0,1
K1892.24920781010	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920781818	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920781819	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920781820	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920781825	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920781919	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920781920	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920781925	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920782020	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920782025	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.24920782525	24	노랑	0,171	2300	5130	1900	0,15
K1892.28920901414	28	노랑	0,402	4080	6745	1780	0,15
K1892.28920902424	28	노랑	0,402	4080	6745	1780	0,15
K1892.28920902828	28	노랑	0,402	4080	6745	1780	0,15
K1892.28920903232	28	노랑	0,402	4080	6745	1780	0,15
K1892.38921141818	38	노랑	1,096	6525	12000	2350	0,17
K1892.38921142828	38	노랑	1,096	6525	12000	2350	0,17
K1892.38921143232	38	노랑	1,096	6525	12000	2350	0,17
K1892.38921143838	38	노랑	1,096	6525	12000	2350	0,17
K1892.42921262222	42	노랑	2,522	10870	20500	4100	0,19
K1892.42921263232	42	노랑	2,522	10870	20500	4100	0,19
K1892.42921263838	42	노랑	2,522	10870	20500	4100	0,19
K1892.42921264545	42	노랑	2,522	10870	20500	4100	0,19
K1892.48921402222	48	노랑	4,076	12968	22800	4500	0,23
K1892.48921403838	48	노랑	4,076	12968	22800	4500	0,23
K1892.48921404545	48	노랑	4,076	12968	22800	4500	0,23
K1892.48921405050	48	노랑	4,076	12968	22800	4500	0,23
K1892.14980350404	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980350808	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980350810	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980350812	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980350814	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980351010	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980351012	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

품목 요약

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1892.14980351014	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980351212	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980351214	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.14980351414	14	빨강	0,007	171,9	513	654	0,09
K1892.19980660808	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661212	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661214	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661215	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661216	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661414	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661415	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661416	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661515	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661516	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.19980661616	19	빨강	0,042	1512	2540	2010	0,06
K1892.24980781010	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980781818	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980781819	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980781820	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980781825	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980781919	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980781920	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980781925	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980782020	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980782025	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.24980782525	24	빨강	0,171	3700	8130	2940	0,11
K1892.28980901414	28	빨강	0,402	6410	9920	3200	0,11
K1892.28980902424	28	빨강	0,402	6410	9920	3200	0,11
K1892.28980902828	28	빨강	0,402	6410	9920	3200	0,11
K1892.28980903232	28	빨강	0,402	6410	9920	3200	0,11
K1892.38981141818	38	빨강	1,096	11800	21850	4400	0,12
K1892.38981142828	38	빨강	1,096	11800	21850	4400	0,12
K1892.38981143232	38	빨강	1,096	11800	21850	4400	0,12
K1892.38981143838	38	빨강	1,096	11800	21850	4400	0,12
K1892.42981262222	42	빨강	2,522	21594	37692	5940	0,14
K1892.42981263232	42	빨강	2,522	21594	37692	5940	0,14
K1892.42981263838	42	빨강	2,522	21594	37692	5940	0,14
K1892.42981264545	42	빨강	2,522	21594	37692	5940	0,14
K1892.48981402222	48	빨강	4,076	25759	49400	6820	0,16
K1892.48981403838	48	빨강	4,076	25759	49400	6820	0,16
K1892.48981404545	48	빨강	4,076	25759	49400	6820	0,16
K1892.48981405050	48	빨강	4,076	25759	49400	6820	0,16

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm	max. 회전 수 1/min
K1892.14800350404	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800350808	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800350810	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800350812	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800350814	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800351010	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800351012	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800351014	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800351212	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800351214	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.14800351414	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4	13000
K1892.19800660808	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661212	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661214	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661215	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

품목 요약

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm	max. 회전 수 1/min
K1892.19800661216	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661414	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661415	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661416	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661515	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661516	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.19800661616	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6	10000
K1892.24800781010	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800781818	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800781819	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800781820	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800781825	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800781919	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800781920	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800781925	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800782020	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800782025	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.24800782525	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17	7000
K1892.28800901414	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46	6000
K1892.28800902424	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46	6000
K1892.28800902828	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46	6000
K1892.28800903232	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46	6000
K1892.14920350404	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920350808	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920350810	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920350812	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920350814	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920351010	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920351012	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920351014	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920351212	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920351214	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.14920351414	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5	13000
K1892.19920660808	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661212	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661214	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661215	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661216	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661414	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661415	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661416	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661515	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661516	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.19920661616	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12	10000
K1892.24920781010	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920781818	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920781819	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920781820	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920781825	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920781919	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920781920	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920781925	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920782020	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920782025	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.24920782525	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35	7000
K1892.28920901414	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95	6000
K1892.28920902424	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95	6000
K1892.28920902828	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95	6000
K1892.28920903232	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95	6000
K1892.38921141818	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190	5000
K1892.38921142828	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190	5000

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

품목 요약

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm	max. 회전 수 1/min
K1892.38921143232	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190	5000
K1892.38921143838	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190	5000
K1892.42921262222	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265	4000
K1892.42921263232	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265	4000
K1892.42921263838	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265	4000
K1892.42921264545	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265	4000
K1892.48921402222	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310	3750
K1892.48921403838	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310	3750
K1892.48921404545	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310	3750
K1892.48921405050	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310	3750
K1892.14980350404	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980350808	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980350810	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980350812	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980350814	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980351010	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980351012	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980351014	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980351212	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980351214	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.14980351414	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5	13000
K1892.19980660808	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661212	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661214	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661215	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661216	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661414	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661415	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661416	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661515	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661516	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.19980661616	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21	10000
K1892.24980781010	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980781818	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980781819	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980781820	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980781825	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980781919	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980781920	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980781925	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980782020	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980782025	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.24980782525	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60	7000
K1892.28980901414	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160	6000
K1892.28980902424	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160	6000
K1892.28980902828	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160	6000
K1892.28980903232	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160	6000
K1892.38981141818	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325	5000
K1892.38981142828	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325	5000
K1892.38981143232	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325	5000
K1892.38981143838	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325	5000
K1892.42981262222	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450	4000
K1892.42981263232	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450	4000
K1892.42981263838	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450	4000
K1892.42981264545	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450	4000
K1892.48981402222	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525	3750
K1892.48981403838	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525	3750
K1892.48981404545	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525	3750
K1892.48981405050	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525	3750

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

품목 요약

주문 번호	A	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	K	L	L1	L2	L3	L4	R	스크류 조임 토크 Nm
K1892.14800350404	10,5	M4	4	4	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800350808	10,5	M4	8	8	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800350810	10,5	M4	8	10	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800350812	10,5	M4	8	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800350814	10,5	M4	8	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800351010	10,5	M4	10	10	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800351012	10,5	M4	10	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800351014	10,5	M4	10	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800351212	10,5	M4	12	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800351214	10,5	M4	12	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14800351414	10,5	M4	14	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.19800660808	14,5	M6	8	8	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661212	14,5	M6	12	12	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661214	14,5	M6	12	14	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661215	14,5	M6	12	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661216	14,5	M6	12	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661414	14,5	M6	14	14	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661415	14,5	M6	14	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661416	14,5	M6	14	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661515	14,5	M6	15	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661516	14,5	M6	15	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19800661616	14,5	M6	16	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.24800781010	20	M6	10	10	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800781818	20	M6	18	18	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800781819	20	M6	18	19	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800781820	20	M6	18	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800781825	20	M6	18	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800781919	20	M6	19	19	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800781920	20	M6	19	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800781925	20	M6	19	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800782020	20	M6	20	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800782025	20	M6	20	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24800782525	20	M6	25	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.28800901414	25	M8	14	14	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.28800902424	25	M8	24	24	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.28800902828	25	M8	28	28	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.28800903232	25	M8	32	32	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.14920350404	10,5	M4	4	4	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920350808	10,5	M4	8	8	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920350810	10,5	M4	8	10	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920350812	10,5	M4	8	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920350814	10,5	M4	8	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920351010	10,5	M4	10	10	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920351012	10,5	M4	10	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920351014	10,5	M4	10	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920351212	10,5	M4	12	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920351214	10,5	M4	12	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14920351414	10,5	M4	14	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.19920660808	14,5	M6	8	8	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661212	14,5	M6	12	12	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661214	14,5	M6	12	14	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661215	14,5	M6	12	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661216	14,5	M6	12	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661414	14,5	M6	14	14	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661415	14,5	M6	14	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661416	14,5	M6	14	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661515	14,5	M6	15	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661516	14,5	M6	15	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19920661616	14,5	M6	16	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.24920781010	20	M6	10	10	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

품목 요약

주문 번호	A	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	K	L	L1	L2	L3	L4	R	스크류 조임 토크 Nm
K1892.24920781818	20	M6	18	18	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920781819	20	M6	18	19	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920781820	20	M6	18	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920781825	20	M6	18	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920781919	20	M6	19	19	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920781920	20	M6	19	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920781925	20	M6	19	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920782020	20	M6	20	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920782025	20	M6	20	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24920782525	20	M6	25	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.28920901414	25	M8	14	14	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.28920902424	25	M8	24	24	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.28920902828	25	M8	28	28	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.28920903232	25	M8	32	32	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.38921141818	30	M8	18	18	18	48	80	33	114	45	24	15,5	48	83,5	40
K1892.38921142828	30	M8	28	28	18	48	80	33	114	45	24	15,5	48	83,5	40
K1892.38921143232	30	M8	32	32	18	48	80	33	114	45	24	15,5	48	83,5	40
K1892.38921143838	30	M8	38	38	18	48	80	33	114	45	24	15,5	48	83,5	40
K1892.42921262222	32	M10	22	22	22	50	95	36,5	126	50	26	18	53	93,5	84
K1892.42921263232	32	M10	32	32	22	50	95	36,5	126	50	26	18	53	93,5	84
K1892.42921263838	32	M10	38	38	22	50	95	36,5	126	50	26	18	53	93,5	84
K1892.42921264545	32	M10	45	45	22	50	95	36,5	126	50	26	18	53	93,5	84
K1892.48921402222	36	M12	22	22	22	57	105	39,5	140	56	28	18,5	61	105	145
K1892.48921403838	36	M12	38	38	22	57	105	39,5	140	56	28	18,5	61	105	145
K1892.48921404545	36	M12	45	45	22	57	105	39,5	140	56	28	18,5	61	105	145
K1892.48921405050	36	M12	50	50	22	57	105	39,5	140	56	28	18,5	61	105	145
K1892.14980350404	10,5	M4	4	4	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980350808	10,5	M4	8	8	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980350810	10,5	M4	8	10	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980350812	10,5	M4	8	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980350814	10,5	M4	8	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980351010	10,5	M4	10	10	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980351012	10,5	M4	10	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980351014	10,5	M4	10	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980351212	10,5	M4	12	12	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980351214	10,5	M4	12	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.14980351414	10,5	M4	14	14	4	12	30	8	35	11	13	5	19	35	5
K1892.19980660808	14,5	M6	8	8	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661212	14,5	M6	12	12	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661214	14,5	M6	12	14	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661215	14,5	M6	12	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661216	14,5	M6	12	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661414	14,5	M6	14	14	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661415	14,5	M6	14	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661416	14,5	M6	14	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661515	14,5	M6	15	15	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661516	14,5	M6	15	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.19980661616	14,5	M6	16	16	8	21	40	19,5	66	25	16	8	27	46	15
K1892.24980781010	20	M6	10	10	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980781818	20	M6	18	18	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980781819	20	M6	18	19	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980781820	20	M6	18	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980781825	20	M6	18	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980781919	20	M6	19	19	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980781920	20	M6	19	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980781925	20	M6	19	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980782020	20	M6	20	20	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980782025	20	M6	20	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.24980782525	20	M6	25	25	10	32	55	22	78	30	18	10,5	34	57,5	15
K1892.28980901414	25	M8	14	14	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.28980902424	25	M8	24	24	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

품목 요약

주문 번호	A	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	K	L	L1	L2	L3	L4	R	스크류 조임 토크 Nm
K1892.28980902828	25	M8	28	28	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.28980903232	25	M8	32	32	14	37	65	25	90	35	20	11,5	40	73	40
K1892.38981141818	30	M8	18	18	18	48	80	33	114	45	24	15,5	48	83,5	40
K1892.38981142828	30	M8	28	28	18	48	80	33	114	45	24	15,5	48	83,5	40
K1892.38981143232	30	M8	32	32	18	48	80	33	114	45	24	15,5	48	83,5	40
K1892.38981143838	30	M8	38	38	18	48	80	33	114	45	24	15,5	48	83,5	40
K1892.42981262222	32	M10	22	22	22	50	95	36,5	126	50	26	18	53	93,5	84
K1892.42981263232	32	M10	32	32	22	50	95	36,5	126	50	26	18	53	93,5	84
K1892.42981263838	32	M10	38	38	22	50	95	36,5	126	50	26	18	53	93,5	84
K1892.42981264545	32	M10	45	45	22	50	95	36,5	126	50	26	18	53	93,5	84
K1892.48981402222	36	M12	22	22	22	57	105	39,5	140	56	28	18,5	61	105	145
K1892.48981403838	36	M12	38	38	22	57	105	39,5	140	56	28	18,5	61	105	145
K1892.48981404545	36	M12	45	45	22	57	105	39,5	140	56	28	18,5	61	105	145
K1892.48981405050	36	M12	50	50	22	57	105	39,5	140	56	28	18,5	61	105	145