


샤프트용 고정 링 DIN 471

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.

표면 마무리:

인산염처리된 스틸 스프링.

스테인리스 스틸. 자연적 마무리.

정보:


DIN 471 고정 링은 범용으로 사용 가능한 샤프트 축방향 조립식 고정 요소입니다. 이 고정 링은 기계 유닛(예: 롤링 베어링)과 링이 조립된 슬롯 사이에 큰 축력을 전달할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 설치 공간

샤프트용 고정 링 DIN 471

도면



품목 요약

샤프트용 고정 링, DIN 471

주문 번호	본체 재질	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1938.030400	스틸	1,9	0,8	3	2,8	2,7	7	1	0,4	0,5
K1938.040400	스틸	2,2	0,9	4	3,8	3,7	8,6	1	0,4	0,5
K1938.050600	스틸	2,5	1,1	5	4,8	4,7	10,3	1	0,6	0,7
K1938.060700	스틸	2,7	1,3	6	5,7	5,6	11,7	1,2	0,7	0,8
K1938.070800	스틸	3,1	1,4	7	6,7	6,5	13,5	1,2	0,8	0,9
K1938.080800	스틸	3,2	1,5	8	7,6	7,4	14,7	1,2	0,8	0,9
K1938.091000	스틸	3,3	1,7	9	8,6	8,4	16	1,2	1	1,1
K1938.101000	스틸	3,3	1,8	10	9,6	9,3	17	1,5	1	1,1
K1938.121000	스틸	3,3	1,8	12	11,5	11	19	1,7	1	1,1
K1938.141000	스틸	3,5	2,1	14	13,4	12,9	21,4	1,7	1	1,1
K1938.151000	스틸	3,6	2,2	15	14,3	13,8	22,6	1,7	1	1,1
K1938.161000	스틸	3,7	2,2	16	15,2	14,7	23,8	1,7	1	1,1
K1938.171000	스틸	3,8	2,3	17	16,2	15,7	25	1,7	1	1,1
K1938.181200	스틸	3,9	2,4	18	17	16,5	26,2	2	1,2	1,3
K1938.191200	스틸	3,9	2,5	19	18	17,5	27,2	2	1,2	1,3
K1938.201200	스틸	4	2,6	20	19	18,5	28,4	2	1,2	1,3
K1938.221200	스틸	4,2	2,8	22	21	20,5	30,8	2	1,2	1,3
K1938.241200	스틸	4,4	3	24	22,9	22,2	33,2	2	1,2	1,3
K1938.251200	스틸	4,4	3	25	23,9	23,2	34,2	2	1,2	1,3

샤프트용 고정 링 DIN 471

품목 요약

주문 번호	본체 재질	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1938.261200	스틸	4,5	3,1	26	24,9	24,2	35,5	2	1,2	1,3
K1938.281500	스틸	4,7	3,2	28	26,6	25,9	37,9	2	1,5	1,6
K1938.301500	스틸	5	3,5	30	28,6	27,9	40,5	2	1,5	1,6
K1938.321500	스틸	5,2	3,6	32	30,3	29,6	43	2,5	1,5	1,6
K1938.351500	스틸	5,6	3,9	35	33	32,2	46,8	2,5	1,5	1,6
K1938.381750	스틸	5,8	4,2	38	36	35,2	50,2	2,5	1,75	1,85
K1938.401750	스틸	6	4,4	40	37,5	36,5	52,6	2,5	1,75	1,85
K1938.451750	스틸	6,7	4,7	45	42,5	41,5	59,1	2,5	1,75	1,85
K1938.471750	스틸	6,8	4,9	47	44,5	43,5	-	2,5	1,75	1,85
K1938.502000	스틸	6,9	5,1	50	47	45,8	64,5	2,5	2	2,15
K1938.552000	스틸	7,2	5,4	55	52	50,8	70,2	2,5	2	2,15
K1938.602000	스틸	7,4	5,8	60	57	55,8	75,6	2,5	2	2,15
K1938.752500	스틸	8,4	7	75	72	70,5	92,7	3	2,5	2,65
K1938.040401	스테인레스 스틸	2,2	0,9	4	3,8	3,7	8,6	1	0,4	0,5
K1938.050601	스테인레스 스틸	2,5	1,1	5	4,8	4,7	10,3	1	0,6	0,7
K1938.060701	스테인레스 스틸	2,7	1,3	6	5,7	5,6	11,7	1,2	0,7	0,8
K1938.070801	스테인레스 스틸	3,1	1,4	7	6,7	6,5	13,5	1,2	0,8	0,9
K1938.080801	스테인레스 스틸	3,2	1,5	8	7,6	7,4	14,7	1,2	0,8	0,9
K1938.091001	스테인레스 스틸	3,3	1,7	9	8,6	8,4	16	1,2	1	1,1
K1938.101001	스테인레스 스틸	3,3	1,8	10	9,6	9,3	17	1,5	1	1,1
K1938.121001	스테인레스 스틸	3,3	1,8	12	11,5	11	19	1,7	1	1,1
K1938.141001	스테인레스 스틸	3,5	2,1	14	13,4	12,9	21,4	1,7	1	1,1
K1938.151001	스테인레스 스틸	3,6	2,2	15	14,3	13,8	22,6	1,7	1	1,1
K1938.161001	스테인레스 스틸	3,7	2,2	16	15,2	14,7	23,8	1,7	1	1,1
K1938.171001	스테인레스 스틸	3,8	2,3	17	16,2	15,7	25	1,7	1	1,1
K1938.181201	스테인레스 스틸	3,9	2,4	18	17	16,5	26,2	2	1,2	1,3
K1938.191201	스테인레스 스틸	3,9	2,5	19	18	17,5	27,2	2	1,2	1,3
K1938.201201	스테인레스 스틸	4	2,6	20	19	18,5	28,4	2	1,2	1,3
K1938.221201	스테인레스 스틸	4,2	2,8	22	21	20,5	30,8	2	1,2	1,3
K1938.241201	스테인레스 스틸	4,4	3	24	22,9	22,2	33,2	2	1,2	1,3
K1938.251201	스테인레스 스틸	4,4	3	25	23,9	23,2	34,2	2	1,2	1,3
K1938.261201	스테인레스 스틸	4,5	3,1	26	24,9	24,2	35,5	2	1,2	1,3
K1938.281501	스테인레스 스틸	4,7	3,2	28	26,6	25,9	37,9	2	1,5	1,6
K1938.301501	스테인레스 스틸	5	3,5	30	28,6	27,9	40,5	2	1,5	1,6
K1938.321501	스테인레스 스틸	5,2	3,6	32	30,3	29,6	43	2,5	1,5	1,6
K1938.351501	스테인레스 스틸	5,6	3,9	35	33	32,2	46,8	2,5	1,5	1,6
K1938.381751	스테인레스 스틸	5,8	4,2	38	36	35,2	50,2	2,5	1,75	1,85
K1938.401751	스테인레스 스틸	6	4,4	40	37,5	36,5	52,6	2,5	1,75	1,85
K1938.451751	스테인레스 스틸	6,7	4,7	45	42,5	41,5	59,1	2,5	1,75	1,85
K1938.502001	스테인레스 스틸	6,9	5,1	50	47	45,8	64,5	2,5	2	2,15
K1938.552001	스테인레스 스틸	7,2	5,4	55	52	50,8	70,2	2,5	2	2,15
K1938.602001	스테인레스 스틸	7,4	5,8	60	57	55,8	75,6	2,5	2	2,15
K1938.752501	스테인레스 스틸	8,4	7	75	72	70,5	92,7	3	2,5	2,65