

슬롯 너트 DIN 1804

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸.

스테인레스 스틸 A2.

표면 마무리:


타입 W = 검정 산화 마무리,

타입 H = 경화 처리, 연마된 페이스 표면.

정보:

타입 H는 나사산을 제외하고 케이스 경화처리되어 있습니다. 두 페이스 표면은 연마되어 있습니다.

도면



품목 요약

슬롯 너트, DIN 1804

주문 번호	타입	본체 재질	슬롯 너트 B DIN 650	D1	D2	D3	H	H1	T
K1917.110	W	경화 스틸	5	M10x1	25	20	6	0,5	2
K1917.112	W	경화 스틸	5	M12x1,5	28	23	6	0,5	2
K1917.114	W	경화 스틸	5	M14x1,5	30	25	7	0,5	2
K1917.116	W	경화 스틸	5	M16x1,5	32	27	7	0,5	2
K1917.118	W	경화 스틸	6	M18x1,5	34	28	8	0,5	2,5
K1917.120	W	경화 스틸	6	M20x1,5	36	30	8	0,5	2,5
K1917.122	W	경화 스틸	6	M22x1,5	40	34	9	0,5	2,5
K1917.124	W	경화 스틸	6	M24x1,5	42	36	9	0,5	2,5
K1917.126	W	경화 스틸	7	M26x1,5	45	38	10	0,5	3
K1917.128	W	경화 스틸	7	M28x1,5	50	43	10	0,5	3
K1917.130	W	경화 스틸	7	M30x1,5	50	43	10	0,5	3
K1917.132	W	경화 스틸	7	M32x1,5	52	45	11	0,5	3
K1917.135	W	경화 스틸	7	M35x1,5	55	48	11	0,5	3
K1917.138	W	경화 스틸	8	M38x1,5	58	50	11	0,5	3,5
K1917.140	W	경화 스틸	8	M40x1,5	62	54	12	0,5	3,5
K1917.142	W	경화 스틸	8	M42x1,5	62	54	12	0,5	3,5
K1917.210	H	경화 스틸	5	M10x1	25	20	6	0,5	2
K1917.212	H	경화 스틸	5	M12x1,5	28	23	6	0,5	2
K1917.214	H	경화 스틸	5	M14x1,5	30	25	7	0,5	2

슬롯 너트 DIN 1804

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	슬롯 너비 B DIN 650	D1	D2	D3	H	H1	T
K1917.216	H	경화 스틸	5	M16x1,5	32	27	7	0,5	2
K1917.218	H	경화 스틸	6	M18x1,5	34	28	8	0,5	2,5
K1917.220	H	경화 스틸	6	M20x1,5	36	30	8	0,5	2,5
K1917.222	H	경화 스틸	6	M22x1,5	40	34	9	0,5	2,5
K1917.224	H	경화 스틸	6	M24x1,5	42	36	9	0,5	2,5
K1917.226	H	경화 스틸	7	M26x1,5	45	38	10	0,5	3
K1917.228	H	경화 스틸	7	M28x1,5	50	43	10	0,5	3
K1917.230	H	경화 스틸	7	M30x1,5	50	43	10	0,5	3
K1917.232	H	경화 스틸	7	M32x1,5	52	45	11	0,5	3
K1917.235	H	경화 스틸	7	M35x1,5	55	48	11	0,5	3
K1917.238	H	경화 스틸	8	M38x1,5	58	50	11	0,5	3,5
K1917.240	H	경화 스틸	8	M40x1,5	62	54	12	0,5	3,5
K1917.242	H	경화 스틸	8	M42x1,5	62	54	12	0,5	3,5
K1917.310	-	스테인레스 스틸 A2	5	M10x1	25	20	6	0,5	2
K1917.312	-	스테인레스 스틸 A2	5	M12x1,5	28	23	6	0,5	2
K1917.314	-	스테인레스 스틸 A2	5	M14x1,5	30	25	7	0,5	2
K1917.316	-	스테인레스 스틸 A2	5	M16x1,5	32	27	7	0,5	2
K1917.318	-	스테인레스 스틸 A2	6	M18x1,5	34	28	8	0,5	2,5
K1917.320	-	스테인레스 스틸 A2	6	M20x1,5	36	30	8	0,5	2,5
K1917.322	-	스테인레스 스틸 A2	6	M22x1,5	40	34	9	0,5	2,5
K1917.324	-	스테인레스 스틸 A2	6	M24x1,5	42	36	9	0,5	2,5
K1917.326	-	스테인레스 스틸 A2	7	M26x1,5	45	38	10	0,5	3
K1917.328	-	스테인레스 스틸 A2	7	M28x1,5	50	43	10	0,5	3
K1917.330	-	스테인레스 스틸 A2	7	M30x1,5	50	43	10	0,5	3
K1917.332	-	스테인레스 스틸 A2	7	M32x1,5	52	45	11	0,5	3
K1917.335	-	스테인레스 스틸 A2	7	M35x1,5	55	48	11	0,5	3
K1917.338	-	스테인레스 스틸 A2	8	M38x1,5	58	50	11	0,5	3,5
K1917.340	-	스테인레스 스틸 A2	8	M40x1,5	62	54	12	0,5	3,5
K1917.342	-	스테인레스 스틸 A2	8	M42x1,5	62	54	12	0,5	3,5