

고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스틸 강도 5.6.

탄성체, 천연 고무, 강도 55° 쇼어 A 또는 강도 70° 쇼어 A.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

고무 메탈 버퍼는 견고함과 충격의 효과적인 흡수와 완화가 특징입니다. 고무 메탈 버퍼는 특히 이동성 및 고정형 어셈블리와 기계에서 탄성의 운동 범위 제한과 충격의 흡수용으로, 그리고 일반적인 멈춤 장치로서 적합합니다.

고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.

요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.


온도 범위:

-20 °C ~ +75 °C.

요청 시:

다른 쇼어 강도.

도면



품목 요약

고무 버퍼, 구형

주문 번호	D	H	G	T	용수철 강도 N/mm	하중 N	경도, 쇼어
K0576.05003555	50	35	M10	10	15	2200	55A
K0576.08006055	80	60	M12	12	30	11000	55A
K0576.12509055	125	93	M16	16	40	20000	55A
K0576.05003570	50	35	M10	10	1100	8000	70A
K0576.08006070	80	60	M12	12	1700	24000	70A
K0576.12509070	125	90	M16	16	2800	62000	70A

고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함

품목 요약
