수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버

품목 설명/제품 이미지

설명

제품 설명:
플랜지가 연장된 클램핑 레버는 튜브 커넥터 등에서 나사를 대체합니다. 따라서 공구 없이 스크류 커넥션을 클램핑 및 클램핑 해제할 수 있습니다.
인체 공학적 그립 디자인이 적용된 아연 다이캐스트 클램핑 레버는 매우 좋은 촉감과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.

재질:
아연 다이케스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:
그립 레버 및 스틸 부품, 광택처리.

정보:
튜브 커넥터의 치수표에는 적합한 클램핑 레버에 정보가 기재되어 있습니다.

장점:
공구 없이 튜브 커넥터 클램핑 및 해제

요청 시:
기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특별 사양
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 다른 길이로 공급이 가능하며 추가 비용이 적용됨.

액세서리:
튜브 커넥터용

도면 설명:
1) 플랫 팁, DIN EN ISO 4753

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

아연 다이캐스트 클램핑 레버, 연장된 플랜지 포함, 수나사 포함, 스테인레스 스틸 소재 스틸 부품

주문 번호	크기	A	A1	B	D	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L	X	나사 종류	톱니 수
K0123.106108X18	1	40	47	7	10	13	14	10	20,5	37	40	18	M6	수나사	16
K0123.106108X20	1	40	47	7	10	13	14	10	20,5	37	40	20	M6	수나사	16
K0123.208148X25	2	65	74,5	9,5	13	18,5	19	14	25	50	53	25	M8	수나사	20
K0123.310148X30	3	80	91	11	16	21	22	14	28	58,5	62,5	30	M10	수나사	22
K0123.310148X35	3	80	91	11	16	21	22	14	28	58,5	62,5	35	M10	수나사	22

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG