


포크형 고정 클로 DIN 6315, 스틸 및 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


단강 또는 EN AW-7022.

표면 마무리:


도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.

정보:

오목 와서 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.



도면



품목 요약

포크형 고정 클로 DIN 6315, 스틸 및 알루미늄

품목 요약

포크형 고정 클로, DIN 6315, 스틸 및 알루미늄

주문 번호	본체 재질	타입	L1	A	B1	B2	B3	B4	스크류 용
K1952.06	단강	A	60	12	6,6	18	6	3	M6
K1952.08	단강	A	80	15	9	25	8	4	M8
K1952.10	단강	A	100	20	11	31	10	5	M10
K1952.12	단강	A	125	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.121	단강	A	160	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.122	단강	A	200	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.16	단강	A	160	30	18	48	15	8	M16/M18
K1952.161	단강	A	200	30	18	48	15	8	M16/M18
K1952.162	단강	A	250	40	18	48	15	10	M16/M18
K1952.20	단강	A	200	40	22	52	15	10	M20/M22
K1952.201	단강	A	250	40	22	62	20	10	M20/M22
K1952.202	단강	A	315	40	22	62	20	10	M20/M22
K1952.24	단강	A	200	40	26	66	20	10	M24
K1952.241	단강	A	250	40	26	66	20	10	M24
K1952.242	단강	A	315	40	26	66	20	10	M24
K1952.301	단강	A	250	50	33	73	20	12	M30/M32
K1952.30	단강	A	315	50	33	73	20	12	M30/M32
K1952.302	단강	A	400	50	33	73	20	12	M30/M32
K1952.40	단강	A	400	60	40	100	30	12	M36
K1952.401	단강	A	600	60	40	100	30	12	M36
K1952.206	알루미늄	B	60	12	7	19	6	3	M6
K1952.208	알루미늄	B	80	15	9	25	8	4	M8
K1952.210	알루미늄	B	100	20	11	31	10	5	M10
K1952.212	알루미늄	B	125	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.2121	알루미늄	B	160	28	14	38	12	6	M12/M14
K1952.216	알루미늄	B	160	30	18	48	15	8	M16/M18
K1952.2161	알루미늄	B	200	36	18	48	15	8	M16/M18
K1952.220	알루미늄	B	200	40	22	52	15	10	M20/M22
K1952.2201	알루미늄	B	250	40	22	62	20	10	M20/M22
K1952.224	알루미늄	B	200	40	26	66	20	10	M24
K1952.2241	알루미늄	B	250	40	26	66	20	10	M24
K1952.230	알루미늄	B	315	50	34	74	20	12	M30/M32