

텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스테인레스 스틸 1.4301.

볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.

볼, 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:

레일, 광택처리.

볼 케이지, 광택처리.

볼, 광택처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 확장 길이는 조립 길이보다 큼니다. 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.


텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태로 사용할 때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 설치에는 적합하지 않습니다.

온도 범위:

-20 °C - +70 °C

텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg 도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	스트로크 S	L	Fp= 쌍 당 하중 50,000 주기	조립	제품 타입	포장 유형
K2092.0300	26	-	-	192	224	-	-	19,1	53	323	300	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2092.0350	26	-	-	224	256	-	-	19,1	53	373	350	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2092.0400	26	160	192	288	320	128	160	19,1	53	423	400	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2092.0450	26	192	224	352	384	160	192	19,1	53	473	450	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2092.0500	26	192	224	384	416	192	224	19,1	53	523	500	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2092.0550	26	256	288	448	480	224	256	19,1	53	573	550	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2092.0600	26	256	288	480	512	256	288	19,1	53	623	600	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2092.0700	26	288	320	576	608	288	320	19,1	53	723	700	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2092.0790	26	352	384	672	704	320	352	19,1	53	803	790	90	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍