


넓은 클램핑 링 외측 절단형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 1.0718.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.

광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.

정보:

외측 절단형 클램핑 링은 균일한 클램핑 파워로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑 파워가 보장됩니다.

샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.

클램핑 링 외측이 절단되어 있어 내측 절단형 버전 대비 최대 15% 더 큰 클램핑 파워를 발휘할 수 있습니다. 보어가 원통형을 유지하여 샤프트를 정확히 둘러싸게 됩니다. 불균형이 감소합니다.


온도 범위:

-40 °C ~ +175 °C

요청 시:

다른 치수.

도면



품목 요약

넓은 클램핑 링, 외측 절단형

주문 번호	형태 타입	본체 재질	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K1923.100801	외부에 슬릿	스틸	20	M3x8	8	18	22,4
K1923.101001	외부에 슬릿	스틸	20	M3x10	10	24	26
K1923.101201	외부에 슬릿	스틸	24	M4x12	12	28	31,8
K1923.101601	외부에 슬릿	스틸	29	M5x16	16	34	39,4
K1923.102001	외부에 슬릿	스틸	33	M6x18	20	40	46,4

넓은 클램핑 링 외측 절단형

품목 요약

주문 번호	형태 타입	본체 재질	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K1923.102501	외부에 슬릿	스틸	33	M6x18	25	45	50,8
K1923.103001	외부에 슬릿	스틸	33	M6x18	30	54	58,6
K1923.104001	외부에 슬릿	스틸	33	M6x18	40	60	65
K1923.105001	외부에 슬릿	스틸	41	M8x25	50	78	87
K1923.100802	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	20	M3x8	8	18	22,4
K1923.101002	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	20	M3x10	10	24	26
K1923.101202	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	24	M4x12	12	28	31,8
K1923.101602	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	29	M5x16	16	34	39,4
K1923.102002	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	33	M6x18	20	40	46,4
K1923.102502	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	33	M6x18	25	45	50,8
K1923.103002	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	33	M6x18	30	54	58,6
K1923.104002	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	33	M6x18	40	60	65
K1923.105002	외부에 슬릿	스테인레스 스틸	41	M8x25	50	78	87