

아연 다이캐스 힌지, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

힌지 아연 다이 캐스트.
스테인레스 스틸 축.

표면 마무리:

힌지 블래스트, 크롬 도금 또는 검정색.
축 소재.

정보:

내부 도어용 힌지.
힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.

*An diesen Stellen sind von der Unterseite Bohrungen vorhanden, diese können bei Bedarf aufgebohrt werden.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.


부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

액세서리:

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642 (K0708).

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	D1	H	개구 각도	S	F1 N	F2 N
K1897.0504004011	A	크롬 플레이트	40	12,5	12,5	20	20	-	-	40	25	5,3	9	180°	5	3650	2000
K1897.0504004021	A	검정	40	12,5	12,5	20	20	-	-	40	25	5,3	9	180°	5	3650	2000
K1897.0605005011	A	크롬 플레이트	50	15	15	25	25	-	-	50	30	6,3	11,5	180°	6	3650	2000
K1897.0605005021	A	검정	50	15	15	25	25	-	-	50	30	6,3	11,5	180°	6	3650	2000
K1897.0607605011	A	크롬 플레이트	76	28	28	38	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	3650	900
K1897.0607605021	A	검정	76	28	28	38	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	3650	900

아연 다이캐스 힌지, 타입 A

품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	D1	H	개구 각도	S	F1 N	F2 N
K1897.0606305011	A	크롬 플레이트	63	15	28	25	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	4400	850
K1897.0606305021	A	검정	63	15	28	25	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	4400	850
K1897.0806006011	A	크롬 플레이트	60	18	18	30	30	-	-	60	36	8,4	15	180°	8	4500	4500
K1897.0806006021	A	검정	60	18	18	30	30	-	-	60	36	8,4	15	180°	8	4500	4500
K1897.0607606021	A	검정	76	28	28	38	38	-	-	60	36	6,5	15	270°	8	3650	2000
K1897.0809006011	A	크롬 플레이트	90	18	45	30	60	-	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	2500
K1897.0809006021	A	검정	90	18	45	30	60	-	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	2500
K1897.0812006011	A	크롬 플레이트	120	45	45	60	60	23*	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	1300
K1897.0812006021	A	검정	120	45	45	60	60	23*	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	1300