

힌지 절반 알루미늄, 외부

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
양극 산화.


정보:
표면 부품 및 알루미늄 프로파일용 힌지 절반.
힌지 절반부를 개별적으로 조립할 수 있습니다.
360° 회전 가능.

DIN 7991 / ISO 10642에 따라 접시머리 나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다. 부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다. 힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

액세서리:
축 K2104.
커버 플러그 K2105.

도면



힌지 절반 알루미늄, 외부

품목 요약

힌지 절반 알루미늄, 외부

주문 번호	A1	A3	B2	B4	D	D1	D2	S	드릴 홀 수	F1 N	F2 N
K2103.18502	10,5	18	50	30	5,3	10	6,1	4	2	100	150
K2103.23502	12,9	23,4	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.28502	15,2	27,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.36502	19,25	35,8	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.38502	20,2	37,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.43502	22,7	42,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.48502	25,2	47,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.58502	30,2	57,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150