

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch
 품목 설명/제품 이미지



INCH
Parts



설명

재질:

그립 레버 정밀 캐스트 .
 기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).


표면 마무리:

전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
 자연적 마무리 스틸 부품.


요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.
 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
 비용으로 공급 가능함.

들어올려
잠금 해제



도면



클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch
품목 요약

스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	톱니 수
K0124.1A0	전해 연마	1	10-24	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.1A1	전해 연마	1	10-32	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.1A2	전해 연마	1	1/4-20	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.2A2	전해 연마	2	1/4-20	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.2A3	전해 연마	2	5/16-18	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.3A3	전해 연마	3	5/16-18	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.3A4	전해 연마	3	3/8-16	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.4A4	전해 연마	4	3/8-16	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.4A5	전해 연마	4	1/2-13	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.5A5	전해 연마	5	1/2-13	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.5A6	전해 연마	5	5/8-11	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.1A0153	블라스팅 처리	1	10-24	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.1A1153	블라스팅 처리	1	10-32	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.1A2153	블라스팅 처리	1	1/4-20	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.2A2153	블라스팅 처리	2	1/4-20	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.2A3153	블라스팅 처리	2	5/16-18	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.3A3153	블라스팅 처리	3	5/16-18	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.3A4153	블라스팅 처리	3	3/8-16	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.4A4153	블라스팅 처리	4	3/8-16	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.4A5153	블라스팅 처리	4	1/2-13	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.5A5153	블라스팅 처리	5	1/2-13	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.5A6153	블라스팅 처리	5	5/8-11	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26