

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

재질:

슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).

볼 .


스프링 .

표면 마무리:


소재. 볼 경화.



핸들 인덱싱



도면



품목 요약

주문 번호	D	D1	L	H	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0310.2A1	10-32	3	12	0,9	0,8	19	30
K0310.2A2	1/4-20	3,5	14	1	1	28	40
K0310.2AJ	1/4-28	3,5	14	1	1	28	40
K0310.2A3	5/16-18	5	16	1,5	1,2	47	73
K0310.2A4	3/8-16	6	19	2	1,6	66	100

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 - inch

품목 요약

주문 번호	D	D1	L	H	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0310.2A5	1/2-13	8	22	2,5	2	66	120
K0310.2A6	5/8-11	10	24	3,5	2,5	90	180