


ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인서트, 스테인레스

품목 설명/제품 이미지



눌러서 잠금해제



설명

재질:

강화 열가소성 핸들 및 인서트.
스테인리스 스틸로 된 부시.

표면 마무리:

스테인리스 스틸, 자연적 마무리.


액추에이션 원리:

핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 눌러 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

도면



ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인서트, 스테인레스

품목 요약

암나사, 나사 인서트, 스테인레스가 포함된 ECO 플라스틱 클램핑 레버

주문 번호	본체 색상	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K1743.1041	검회색 RAL 7021	M4	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1743.1051	검회색 RAL 7021	M5	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1743.2051	검회색 RAL 7021	M5	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.2061	검회색 RAL 7021	M6	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.2081	검회색 RAL 7021	M8	9	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.3081	검회색 RAL 7021	M8	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1743.3101	검회색 RAL 7021	M10	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1743.10484	신호등 빨강 RAL 3020	M4	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1743.10584	신호등 빨강 RAL 3020	M5	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1743.20584	신호등 빨강 RAL 3020	M5	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.20684	신호등 빨강 RAL 3020	M6	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.20884	신호등 빨강 RAL 3020	M8	9	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.30884	신호등 빨강 RAL 3020	M8	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1743.31084	신호등 빨강 RAL 3020	M10	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12