미니 스윙 래치 클램프

품목 설명/제품 이미지

클램핑 되지 않음



선회



인피드 거리



클램핑

설명

재질:
단강.
플라스틱 그립

표면 마무리:
열처리 및 검정 산화 마무리 또는 니켈 플레이트.

정보:
스윙 래치 클램프는 주로 클램핑 지점을 공작물의 삽입 및 제거를 위해 비워 두어야 할 때 사용됩니다.

* 그립에 허용되는 손 힘

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

미니 스윙 래치 클램프

도면



품목 요약

미니 스윙 래치 클램프

주문 번호	모델 1	표면 기본 몸체	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
K0926.0100	왼쪽	검정 산화 마무리	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.01001	왼쪽	니켈 플레이트	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.0150	왼쪽	검정 산화 마무리	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.01501	왼쪽	니켈 플레이트	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.0200	왼쪽	검정 산화 마무리	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.02001	왼쪽	니켈 플레이트	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.0300	왼쪽	검정 산화 마무리	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.03001	왼쪽	니켈 플레이트	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.1100	오른쪽	검정 산화 마무리	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.11001	오른쪽	니켈 플레이트	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.1150	오른쪽	검정 산화 마무리	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.11501	오른쪽	니켈 플레이트	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.1200	오른쪽	검정 산화 마무리	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.12001	오른쪽	니켈 플레이트	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.1300	오른쪽	검정 산화 마무리	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.13001	오른쪽	니켈 플레이트	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

미니 스윙 래치 클램프

품목 요약

주문 번호	모델 1	표면 기본 몸체	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	손 힘 FH N
K0926.0100	왼쪽	검정 산화 마무리	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.01001	왼쪽	니켈 플레이트	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
K0926.0150	왼쪽	검정 산화 마무리	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.01501	왼쪽	니켈 플레이트	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
K0926.0200	왼쪽	검정 산화 마무리	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.02001	왼쪽	니켈 플레이트	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
K0926.0300	왼쪽	검정 산화 마무리	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
K0926.03001	왼쪽	니켈 플레이트	57	M11	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300
K0926.1100	오른쪽	검정 산화 마무리	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.11001	오른쪽	니켈 플레이트	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
K0926.1150	오른쪽	검정 산화 마무리	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.11501	오른쪽	니켈 플레이트	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
K0926.1200	오른쪽	검정 산화 마무리	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.12001	오른쪽	니켈 플레이트	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
K0926.1300	오른쪽	검정 산화 마무리	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
K0926.13001	오른쪽	니켈 플레이트	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG