

그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

표면 마무리:

스틸 강도 등급 45 H, 광택처리 (검은색) 또는 아연 도금처리.

스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4, 광택처리.

도면



품목 요약

그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.103X4	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	2	4	1	1,2	1,5
K2052.103X5	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	2	5	1	1,2	1,5
K2052.103X6	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	2	6	1,75	2	1,5
K2052.103X8	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	2	8	1,75	2	1,5
K2052.103X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	2	10	1,75	2	1,5
K2052.103X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	2	12	1,75	2	1,5
K2052.104X5	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	2,5	5	1,25	1,5	2
K2052.104X6	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	2,5	6	1,25	1,5	2
K2052.104X8	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	2,5	8	2,25	2,5	2
K2052.104X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	2,5	10	2,25	2,5	2
K2052.104X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	2,5	12	2,25	2,5	2
K2052.104X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	2,5	16	2,25	2,5	2
K2052.104X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	2,5	20	2,25	2,5	2
K2052.104X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	2,5	25	2,25	2,5	2
K2052.105X5	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	5	1,5	2	2,5
K2052.105X6	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	6	1,5	2	2,5
K2052.105X8	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	8	2,75	3	2,5
K2052.105X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	10	2,75	3	2,5
K2052.105X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	12	2,75	3	2,5
K2052.105X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	16	2,75	3	2,5
K2052.105X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	20	2,75	3	2,5
K2052.105X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	25	2,75	3	2,5
K2052.105X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	30	2,75	3	2,5
K2052.105X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	3,5	35	2,75	3	2,5
K2052.106X6	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	6	1,75	2	3

그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028

품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.106X8	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	8	1,75	2	3
K2052.106X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	10	3,25	3,5	3
K2052.106X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	12	3,25	3,5	3
K2052.106X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	16	3,25	3,5	3
K2052.106X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	20	3,25	3,5	3
K2052.106X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	25	3,25	3,5	3
K2052.106X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	30	3,25	3,5	3
K2052.106X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	35	3,25	3,5	3
K2052.106X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	4	40	3,25	3,5	3
K2052.108X8	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	8	2,25	3	4
K2052.108X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	10	2,25	3	4
K2052.108X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	12	4,3	5	4
K2052.108X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	16	4,3	5	4
K2052.108X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	20	4,3	5	4
K2052.108X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	25	4,3	5	4
K2052.108X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	30	4,3	5	4
K2052.108X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	35	4,3	5	4
K2052.108X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	5,5	40	4,3	5	4
K2052.110X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	10	2,75	4	5
K2052.110X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	12	2,75	4	5
K2052.110X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	16	5,3	6	5
K2052.110X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	20	5,3	6	5
K2052.110X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	25	5,3	6	5
K2052.110X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	30	5,3	6	5
K2052.110X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	35	5,3	6	5
K2052.110X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	40	5,3	6	5
K2052.110X50	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	7	50	5,3	6	5
K2052.112X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	12	3,25	4,8	6
K2052.112X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	16	3,25	4,8	6
K2052.112X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	20	6,3	8	6
K2052.112X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	25	6,3	8	6
K2052.112X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	30	6,3	8	6
K2052.112X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	35	6,3	8	6
K2052.112X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	40	6,3	8	6
K2052.112X50	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	50	6,3	8	6
K2052.112X60	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	8,5	60	6,3	8	6
K2052.604X6	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	2,5	6	1,25	1,5	2
K2052.604X8	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	2,5	8	2,25	2,5	2
K2052.604X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	2,5	10	2,25	2,5	2
K2052.604X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	2,5	12	2,25	2,5	2
K2052.605X6	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	3,5	6	1,5	2	2,5
K2052.605X8	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	3,5	8	2,75	3	2,5
K2052.605X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	3,5	10	2,75	3	2,5
K2052.605X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	3,5	12	2,75	3	2,5
K2052.605X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	3,5	16	2,75	3	2,5
K2052.605X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	3,5	20	2,75	3	2,5
K2052.605X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	3,5	25	2,75	3	2,5
K2052.606X6	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	4	6	1,75	2	3
K2052.606X8	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	4	8	1,75	2	3
K2052.606X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	4	10	3,25	3,5	3
K2052.606X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	4	12	3,25	3,5	3
K2052.606X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	4	16	3,25	3,5	3
K2052.606X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	4	20	3,25	3,5	3
K2052.606X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	4	25	3,25	3,5	3
K2052.606X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	4	30	3,25	3,5	3
K2052.608X8	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	5,5	8	2,25	3	4
K2052.608X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	5,5	10	2,25	3	4
K2052.608X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	5,5	12	4,3	5	4
K2052.608X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	5,5	16	4,3	5	4
K2052.608X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	5,5	20	4,3	5	4
K2052.608X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	5,5	25	4,3	5	4
K2052.608X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	5,5	30	4,3	5	4

그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028

품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.610X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	7	10	2,75	4	5
K2052.610X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	7	12	2,75	4	5
K2052.610X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	7	16	5,3	6	5
K2052.610X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	7	20	5,3	6	5
K2052.610X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	7	25	5,3	6	5
K2052.610X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	7	30	5,3	6	5
K2052.612X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	8,5	12	3,25	4,8	6
K2052.612X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	8,5	16	6,3	8	6
K2052.612X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	8,5	20	6,3	8	6
K2052.612X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	8,5	25	6,3	8	6
K2052.612X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	8,5	30	6,3	8	6
K2052.03X6	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M3	2	6	1,75	2	1,5
K2052.03X8	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M3	2	8	1,75	2	1,5
K2052.03X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M3	2	10	1,75	2	1,5
K2052.03X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M3	2	12	1,75	2	1,5
K2052.03X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M3	2	16	1,75	2	1,5
K2052.03X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M3	2	20	1,75	2	1,5
K2052.04X4	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	4	1,25	1,5	2
K2052.04X5	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	5	1,25	1,5	2
K2052.04X6	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	6	1,25	1,5	2
K2052.04X8	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	8	2,25	2,5	2
K2052.04X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	10	2,25	2,5	2
K2052.04X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	12	2,25	2,5	2
K2052.04X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	16	2,25	2,5	2
K2052.04X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	20	2,25	2,5	2
K2052.04X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	25	2,25	2,5	2
K2052.04X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M4	2,5	30	2,25	2,5	2
K2052.05X5	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	5	1,5	2	2,5
K2052.05X6	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	6	1,5	2	2,5
K2052.05X8	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	8	2,75	3	2,5
K2052.05X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	10	2,75	3	2,5
K2052.05X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	12	2,75	3	2,5
K2052.05X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	16	2,75	3	2,5
K2052.05X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	20	2,75	3	2,5
K2052.05X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	25	2,75	3	2,5
K2052.05X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M5	3,5	30	2,75	3	2,5
K2052.06X6	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	6	1,75	2	3
K2052.06X8	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	8	1,75	2	3
K2052.06X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	10	3,25	3,5	3
K2052.06X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	12	3,25	3,5	3
K2052.06X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	16	3,25	3,5	3
K2052.06X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	20	3,25	3,5	3
K2052.06X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	25	3,25	3,5	3
K2052.06X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	30	3,25	3,5	3
K2052.06X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	35	3,25	3,5	3
K2052.06X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	40	3,25	3,5	3
K2052.06X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M6	4	50	3,25	3,5	3
K2052.08X8	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	8	2,25	3	4
K2052.08X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	10	2,25	3	4
K2052.08X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	12	4,3	5	4
K2052.08X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	16	4,3	5	4
K2052.08X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	20	4,3	5	4
K2052.08X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	25	4,3	5	4
K2052.08X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	30	4,3	5	4
K2052.08X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	35	4,3	5	4
K2052.08X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	40	4,3	5	4
K2052.08X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M8	5,5	50	4,3	5	4
K2052.10X8	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	8	2,75	4	5
K2052.10X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	10	2,75	4	5
K2052.10X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	12	2,75	4	5
K2052.10X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	16	5,3	6	5
K2052.10X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	20	5,3	6	5

그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028

품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.10X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	25	5,3	6	5
K2052.10X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	30	5,3	6	5
K2052.10X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	35	5,3	6	5
K2052.10X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	40	5,3	6	5
K2052.10X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	50	5,3	6	5
K2052.10X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M10	7	60	5,3	6	5
K2052.12X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	12	3,25	4,8	6
K2052.12X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	16	3,25	4,8	6
K2052.12X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	20	6,3	8	6
K2052.12X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	25	6,3	8	6
K2052.12X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	30	6,3	8	6
K2052.12X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	35	6,3	8	6
K2052.12X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	40	6,3	8	6
K2052.12X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	50	6,3	8	6
K2052.12X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	60	6,3	8	6
K2052.12X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M12	8,5	70	6,3	8	6
K2052.16X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	16	4,3	6,4	8
K2052.16X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	20	8,36	10	8
K2052.16X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	25	8,36	10	8
K2052.16X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	30	8,36	10	8
K2052.16X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	35	8,36	10	8
K2052.16X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	40	8,36	10	8
K2052.16X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	50	8,36	10	8
K2052.16X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	60	8,36	10	8
K2052.16X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M16	12	70	8,36	10	8
K2052.20X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M20	15	25	5,3	8	10
K2052.20X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M20	15	30	10,36	12	10
K2052.20X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M20	15	35	10,36	12	10
K2052.20X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M20	15	40	10,36	12	10
K2052.20X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M20	15	50	10,36	12	10
K2052.20X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M20	15	60	10,36	12	10
K2052.20X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	45 H	M20	15	70	10,36	12	10
K2052.403X6	스틸	아연 도금	45 H	M3	2	6	1,75	2	1,5
K2052.403X8	스틸	아연 도금	45 H	M3	2	8	1,75	2	1,5
K2052.403X10	스틸	아연 도금	45 H	M3	2	10	1,75	2	1,5
K2052.403X12	스틸	아연 도금	45 H	M3	2	12	1,75	2	1,5
K2052.403X16	스틸	아연 도금	45 H	M3	2	16	1,75	2	1,5
K2052.403X20	스틸	아연 도금	45 H	M3	2	20	1,75	2	1,5
K2052.404X4	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	4	1,25	1,5	2
K2052.404X5	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	5	1,25	1,5	2
K2052.404X6	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	6	1,25	1,5	2
K2052.404X8	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	8	2,25	2,5	2
K2052.404X10	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	10	2,25	2,5	2
K2052.404X12	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	12	2,25	2,5	2
K2052.404X16	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	16	2,25	2,5	2
K2052.404X20	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	20	2,25	2,5	2
K2052.404X25	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	25	2,25	2,5	2
K2052.404X30	스틸	아연 도금	45 H	M4	2,5	30	2,25	2,5	2
K2052.405X5	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	5	1,5	2	2,5
K2052.405X6	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	6	1,5	2	2,5
K2052.405X8	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	8	2,75	3	2,5
K2052.405X10	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	10	2,75	3	2,5
K2052.405X12	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	12	2,75	3	2,5
K2052.405X16	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	16	2,75	3	2,5
K2052.405X20	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	20	2,75	3	2,5
K2052.405X25	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	25	2,75	3	2,5
K2052.405X30	스틸	아연 도금	45 H	M5	3,5	30	2,75	3	2,5
K2052.406X6	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	6	1,75	2	3
K2052.406X8	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	8	1,75	2	3
K2052.406X10	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	10	3,25	3,5	3
K2052.406X12	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	12	3,25	3,5	3
K2052.406X16	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	16	3,25	3,5	3

그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028

품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.406X20	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	20	3,25	3,5	3
K2052.406X25	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	25	3,25	3,5	3
K2052.406X30	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	30	3,25	3,5	3
K2052.406X35	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	35	3,25	3,5	3
K2052.406X40	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	40	3,25	3,5	3
K2052.406X50	스틸	아연 도금	45 H	M6	4	50	3,25	3,5	3
K2052.408X8	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	8	2,25	3	4
K2052.408X10	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	10	2,25	3	4
K2052.408X12	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	12	4,3	5	4
K2052.408X16	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	16	4,3	5	4
K2052.408X20	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	20	4,3	5	4
K2052.408X25	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	25	4,3	5	4
K2052.408X30	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	30	4,3	5	4
K2052.408X35	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	35	4,3	5	4
K2052.408X40	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	40	4,3	5	4
K2052.408X50	스틸	아연 도금	45 H	M8	5,5	50	4,3	5	4
K2052.410X8	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	8	2,75	4	5
K2052.410X12	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	12	2,75	4	5
K2052.410X16	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	16	5,3	6	5
K2052.410X20	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	20	5,3	6	5
K2052.410X25	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	25	5,3	6	5
K2052.410X30	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	30	5,3	6	5
K2052.410X35	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	35	5,3	6	5
K2052.410X40	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	40	5,3	6	5
K2052.410X50	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	50	5,3	6	5
K2052.410X60	스틸	아연 도금	45 H	M10	7	60	5,3	6	5
K2052.412X12	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	12	3,25	4,8	6
K2052.412X16	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	16	3,25	4,8	6
K2052.412X20	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	20	6,3	8	6
K2052.412X25	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	25	6,3	8	6
K2052.412X30	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	30	6,3	8	6
K2052.412X35	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	35	6,3	8	6
K2052.412X40	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	40	6,3	8	6
K2052.412X50	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	50	6,3	8	6
K2052.412X60	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	60	6,3	8	6
K2052.412X70	스틸	아연 도금	45 H	M12	8,5	70	6,3	8	6
K2052.416X16	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	16	4,3	6,4	8
K2052.416X20	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	20	4,3	6,4	8
K2052.416X25	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	25	8,36	10	8
K2052.416X30	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	30	8,36	10	8
K2052.416X35	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	35	8,36	10	8
K2052.416X40	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	40	8,36	10	8
K2052.416X50	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	50	8,36	10	8
K2052.416X60	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	60	8,36	10	8
K2052.416X70	스틸	아연 도금	45 H	M16	12	70	8,36	10	8
K2052.420X25	스틸	아연 도금	45 H	M20	15	25	5,3	8	10
K2052.420X35	스틸	아연 도금	45 H	M20	15	35	10,36	12	10
K2052.420X40	스틸	아연 도금	45 H	M20	15	40	10,36	12	10
K2052.420X50	스틸	아연 도금	45 H	M20	15	50	10,36	12	10
K2052.420X60	스틸	아연 도금	45 H	M20	15	60	10,36	12	10
K2052.420X70	스틸	아연 도금	45 H	M20	15	70	10,36	12	10