


# 내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸

## 품목 설명/제품 이미지



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 회색       | 플러 오렌지   | 밝은 노랑    | 신호등 빨강   |
| RAL 7021 | RAL 2004 | RAL 1021 | RAL 3020 |
| 신호등 녹색   | 트래픽 블루   | 연한 회색    |          |
| RAL 6032 | RAL 5017 | RAL 7035 |          |



## 설명

### 제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

### 재질:

나사 슬리브 및 잠금 바 1.4308.

잠금 핀 1.4305.

압축 스프링 1.4310.

PA 열가소성 잠금 바 캡.

### 표면 마무리:

나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

### 이용:

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.

### 장점:

- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.

### 요청 시:

특수 설계 버전.

### 액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290.

### 도면 설명:

타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음


타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음

타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음

타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음

# 내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸

## 도면



## 품목 요약

### 내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸

| 주문 번호            | 타입 | 구성품 색상          | D  | D1      | D2   | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|------------------|----|-----------------|----|---------|------|------|------|----|------|-----|----|-----|-----|---------|---------------------|---------------------|
| K1678.10405101   | A  | -               | 5  | M10x1   | 16   | 45,8 | 25   | 15 | 9    | 3   | 6  | 13  | -   | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.10406121   | A  | -               | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30   | 19 | 10,2 | 3,6 | 8  | 14  | -   | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.10408161   | A  | -               | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 71   | 40   | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.10410201   | A  | -               | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50   | 30 | 17   | 6   | 12 | 22  | -   | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.10505101   | B  | -               | 5  | M10x1   | 16   | 45,8 | 25   | 15 | 9    | 3   | 6  | 13  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.10506121   | B  | -               | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30   | 19 | 10,2 | 3,6 | 8  | 14  | 19  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.10508161   | B  | -               | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 71   | 40   | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.10510201   | B  | -               | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50   | 30 | 17   | 6   | 12 | 22  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.10605101   | C  | 검회색 RAL 7021    | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | -   | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.10606121   | C  | 검회색 RAL 7021    | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | -   | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.10608161   | C  | 검회색 RAL 7021    | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.10610201   | C  | 검회색 RAL 7021    | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | -   | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.106051012  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | -   | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.106061212  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | -   | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.106081612  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.106102012  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | -   | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1060510116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | -   | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1060612116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | -   | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1060816116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1061020116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | -   | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1060510148 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | -   | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1060612148 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | -   | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1060816148 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1061020148 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | -   | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1060510186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | -   | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1060612186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | -   | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1060816186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1061020186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | -   | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1060510187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | -   | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1060612187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | -   | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1060816187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1061020187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | -   | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1060510188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | -   | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1060612188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | -   | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1060816188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1061020188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | -   | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.10705101   | D  | 검회색 RAL 7021    | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |

# 내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸

## 품목 요약

| 주문 번호            | 타입 | 구성품 색상          | D  | D1      | D2   | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|------------------|----|-----------------|----|---------|------|------|------|----|------|-----|----|-----|-----|---------|---------------------|---------------------|
| K1678.10706121   | D  | 검회색 RAL 7021    | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | 19  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.10708161   | D  | 검회색 RAL 7021    | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.10710201   | D  | 검회색 RAL 7021    | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.107051012  | D  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.107061212  | D  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | 19  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.107081612  | D  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.107102012  | D  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1070510116 | D  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1070612116 | D  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | 19  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1070816116 | D  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1071020116 | D  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1070510148 | D  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1070612148 | D  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | 19  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1070816148 | D  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1071020148 | D  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1070510186 | D  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1070612186 | D  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | 19  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1070816186 | D  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1071020186 | D  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1070510187 | D  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1070612187 | D  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | 19  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1070816187 | D  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1071020187 | D  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1678.1070510188 | D  | 연한 회색 RAL 7035  | 5  | M10x1   | 16   | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 13  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1678.1070612188 | D  | 연한 회색 RAL 7035  | 6  | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 8  | 14  | 19  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1678.1070816188 | D  | 연한 회색 RAL 7035  | 8  | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42   | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1678.1071020188 | D  | 연한 회색 RAL 7035  | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |