

육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:

스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

표면 마무리:


스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.

스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.



육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.103X10	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	10	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.103X12	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	12	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.103X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	16	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.103X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	20	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.103X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	25	4,5	7	5,5	3	2,5
K0869.104X10	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	10	0	2,1	7	4	3
K0869.104X12	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	12	0	2,1	7	4	3
K0869.104X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	16	0	2,1	7	4	3
K0869.104X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	18	0	2,1	7	4	3
K0869.104X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	20	0	2,1	7	4	3
K0869.104X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	25	0	2,1	7	4	3
K0869.105X10	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	10	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X12	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	12	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	16	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	18	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	20	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	25	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	30	4	8	8,5	5	4
K0869.105X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	40	14	18	8,5	5	4
K0869.106X10	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	10	0	3	10	6	5
K0869.106X12	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	12	0	3	10	6	5
K0869.106X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	16	0	3	10	6	5
K0869.106X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.106X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.106X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.106X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.106X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.106X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.106X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	45	16	21	10	6	5
K0869.106X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	50	21	26	10	6	5
K0869.106X55	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	55	26	31	10	6	5
K0869.106X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.108X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	16	0	3,75	13	8	6
K0869.108X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	18	0	3,75	13	8	6
K0869.108X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.108X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.108X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.108X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	35	0	3,75	13	8	6

육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.108X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.108X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.108X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.108X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.108X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	70	35,25	42	13	8	6
K0869.108X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	80	45,25	52	13	8	6
K0869.110X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	16	0	4,5	16	10	8
K0869.110X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	18	0	4,5	16	10	8
K0869.110X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	20	0	4,5	16	10	8
K0869.110X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	25	0	4,5	16	10	8
K0869.110X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.110X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.110X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.110X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.110X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.110X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.110X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.110X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.110X90	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	90	50,5	58	16	10	8
K0869.110X100	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.112X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	20	0	5,25	18	12	10
K0869.112X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	25	0	5,25	18	12	10
K0869.112X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.112X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.112X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	40	0	5,25	18	12	10
K0869.112X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.112X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	50	0	5,25	18	12	10
K0869.112X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	60	15,25	24	18	12	10
K0869.112X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.112X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.112X90	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.112X100	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.112X110	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.112X120	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.114X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M14	50	0	6	21	14	12
K0869.114X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M14	80	30	40	21	14	12
K0869.114X120	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M14	120	70	80	21	14	12
K0869.116X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	30	0	6	24	16	14
K0869.116X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.116X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.116X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.116X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.116X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.116X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.116X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.116X90	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.116X100	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	100	46	56	24	16	14
K0869.116X110	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.116X120	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.120X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.120X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.120X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.120X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.120X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	70	0	7,5	30	20	17
K0869.120X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.120X90	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.120X100	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.120X110	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.120X120	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	120	55,5	68	30	20	17
K0869.603X10	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	10	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.603X12	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	12	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.603X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	16	0	1,5	5,5	3	2,5

육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 물체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.603X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	20	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.603X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	25	4,5	7	5,5	3	2,5
K0869.604X10	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	10	0	2,1	7	4	3
K0869.604X12	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	12	0	2,1	7	4	3
K0869.604X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	16	0	2,1	7	4	3
K0869.604X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	18	0	2,1	7	4	3
K0869.604X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	20	0	2,1	7	4	3
K0869.604X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	25	0	2,1	7	4	3
K0869.605X10	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	10	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X12	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	12	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	16	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	18	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	20	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	25	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	30	4	8	8,5	5	4
K0869.605X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	40	14	18	8,5	5	4
K0869.606X10	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	10	0	3	10	6	5
K0869.606X12	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	12	0	3	10	6	5
K0869.606X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	16	0	3	10	6	5
K0869.606X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.606X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.606X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.606X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.606X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.606X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.606X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	45	16	21	10	6	5
K0869.606X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	50	21	26	10	6	5
K0869.606X55	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	55	26	31	10	6	5
K0869.606X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.608X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	16	0	3,75	13	8	6
K0869.608X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	18	0	3,75	13	8	6
K0869.608X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.608X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.608X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.608X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	35	0	3,75	13	8	6
K0869.608X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.608X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.608X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.608X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.608X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	70	35,25	42	13	8	6
K0869.608X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	80	45,25	52	13	8	6
K0869.610X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	16	0	4,5	16	10	8
K0869.610X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	18	0	4,5	16	10	8
K0869.610X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	20	0	4,5	16	10	8
K0869.610X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	25	0	4,5	16	10	8
K0869.610X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.610X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.610X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.610X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.610X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.610X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.610X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.610X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.610X90	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	90	50,5	58	16	10	8
K0869.610X100	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.612X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	20	0	5,25	18	12	10
K0869.612X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	25	0	5,25	18	12	10
K0869.612X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.612X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.612X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	40	0	5,25	18	12	10
K0869.612X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.612X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	50	0	5,25	18	12	10

육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.612X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	60	15,25	24	18	12	10
K0869.612X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.612X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.612X90	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.612X100	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.612X110	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.612X120	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.614X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M14	50	0	6	21	14	12
K0869.614X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M14	80	30	40	21	14	12
K0869.614X120	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M14	120	70	80	21	14	12
K0869.616X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	30	0	6	24	16	14
K0869.616X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.616X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.616X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.616X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.616X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.616X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.616X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.616X90	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.616X100	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	100	46	56	24	16	14
K0869.616X110	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.616X120	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.620X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.620X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.620X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.620X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.620X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	70	0	7,5	30	20	17
K0869.620X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.620X90	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.620X100	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.620X110	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.620X120	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	120	55,5	68	30	20	17