

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 폴리아미드 6.
스테인레스 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
나사 핀, 스테인리스 스틸

표면 마무리:

하우징, 충격 방지.
중공 축 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.

정보:

포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다.
포지션 인디케이터는 작은 구조로, 매우 선명한 표시기와 미세 눈금이 특징입니다. 이는 특히 스핀들 거리가 짧고 샤프트 직경이 작은 경우에 적합합니다. 보어를 상대방으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.

기술 데이터:


- 30년 기간 구성의 카운트
- 숫자 높이 약 4 mm
- 움푹파인 샤프트-Ø 10 H7 mm
- 내온성 80 °C
- 내유성/내용제성

요청 시:

인치 표시

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

도면



회전후 표시, 콤마 자리	조립 위치 (1 - 4):
예: K2106.01001111 0100 = 1mm 상승, 1 = 콤마 위치 우측에서 1번째 자리.	예: K2106.01001111 1 = 조립 위치

카운트 방향 (1 - 2):	색상 (1 - 2):
예: K2106.01001111 1 = 시계 방향(상승값) 2 = 반시계 방향(상승값)	예: K2106.01001111 1 = 오렌지 색 2 = 검정색

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

스테인리스 스틸 증공축이 포함된 포지션 인디케이터

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2106.01001111	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	1	1	01,0
K2106.01001121	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	1	2	01,0
K2106.01001211	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	2	1	01,0
K2106.01001221	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	2	2	01,0
K2106.01001311	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	3	1	01,0
K2106.01001321	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	3	2	01,0
K2106.01001411	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	4	1	01,0
K2106.01001421	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	4	2	01,0
K2106.02001111	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	1	1	02,0
K2106.02001121	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	1	2	02,0
K2106.02001211	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	2	1	02,0
K2106.02001221	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	2	2	02,0
K2106.02001311	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	3	1	02,0
K2106.02001321	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	3	2	02,0
K2106.02001411	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	4	1	02,0
K2106.02001421	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	4	2	02,0
K2106.02501111	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	1	1	02,5
K2106.02501121	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	1	2	02,5
K2106.02501211	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	2	1	02,5
K2106.02501221	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	2	2	02,5
K2106.02501311	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	3	1	02,5
K2106.02501321	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	3	2	02,5
K2106.02501411	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	4	1	02,5
K2106.02501421	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	4	2	02,5
K2106.03001111	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	1	1	03,0
K2106.03001121	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	1	2	03,0
K2106.03001211	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	2	1	03,0
K2106.03001221	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	2	2	03,0
K2106.03001311	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	3	1	03,0
K2106.03001321	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	3	2	03,0
K2106.03001411	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	4	1	03,0
K2106.03001421	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	4	2	03,0
K2106.04001111	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	1	1	04,0
K2106.04001121	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	1	2	04,0
K2106.04001211	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	2	1	04,0
K2106.04001221	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	2	2	04,0
K2106.04001311	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	3	1	04,0
K2106.04001321	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	3	2	04,0
K2106.04001411	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	4	1	04,0
K2106.04001421	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	4	2	04,0
K2106.05001111	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	1	1	05,0
K2106.05001121	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	1	2	05,0
K2106.05001211	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	2	1	05,0
K2106.05001221	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	2	2	05,0
K2106.05001311	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	3	1	05,0
K2106.05001321	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	3	2	05,0
K2106.05001411	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	4	1	05,0
K2106.05001421	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	4	2	05,0
K2106.06001111	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	1	1	06,0
K2106.06001121	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	1	2	06,0
K2106.06001211	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	2	1	06,0
K2106.06001221	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	2	2	06,0
K2106.06001311	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	3	1	06,0
K2106.06001321	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	3	2	06,0
K2106.06001411	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	4	1	06,0
K2106.06001421	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	4	2	06,0
K2106.08001111	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	1	1	08,0
K2106.08001121	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	1	2	08,0
K2106.08001211	푸어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	2	1	08,0

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2106.08001221	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	2	2	08,0
K2106.08001311	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	3	1	08,0
K2106.08001321	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	3	2	08,0
K2106.08001411	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	4	1	08,0
K2106.08001421	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	4	2	08,0
K2106.10001111	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	1	1	10,0
K2106.10001121	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	1	2	10,0
K2106.10001211	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	2	1	10,0
K2106.10001221	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	2	2	10,0
K2106.10001311	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	3	1	10,0
K2106.10001321	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	3	2	10,0
K2106.10001411	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	4	1	10,0
K2106.10001421	플어 오렌지 RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	4	2	10,0
K2106.01001112	검정	26	10	33	22	1	1	500	1	1	01,0
K2106.01001122	검정	26	10	33	22	1	1	500	1	2	01,0
K2106.01001212	검정	26	10	33	22	1	1	500	2	1	01,0
K2106.01001222	검정	26	10	33	22	1	1	500	2	2	01,0
K2106.01001312	검정	26	10	33	22	1	1	500	3	1	01,0
K2106.01001322	검정	26	10	33	22	1	1	500	3	2	01,0
K2106.01001412	검정	26	10	33	22	1	1	500	4	1	01,0
K2106.01001422	검정	26	10	33	22	1	1	500	4	2	01,0
K2106.02001112	검정	26	10	33	22	2	1	500	1	1	02,0
K2106.02001122	검정	26	10	33	22	2	1	500	1	2	02,0
K2106.02001212	검정	26	10	33	22	2	1	500	2	1	02,0
K2106.02001222	검정	26	10	33	22	2	1	500	2	2	02,0
K2106.02001312	검정	26	10	33	22	2	1	500	3	1	02,0
K2106.02001322	검정	26	10	33	22	2	1	500	3	2	02,0
K2106.02001412	검정	26	10	33	22	2	1	500	4	1	02,0
K2106.02001422	검정	26	10	33	22	2	1	500	4	2	02,0
K2106.02501112	검정	26	10	33	22	2,5	1	500	1	1	02,5
K2106.02501122	검정	26	10	33	22	2,5	1	500	1	2	02,5
K2106.02501212	검정	26	10	33	22	2,5	1	500	2	1	02,5
K2106.02501222	검정	26	10	33	22	2,5	1	500	2	2	02,5
K2106.02501312	검정	26	10	33	22	2,5	1	500	3	1	02,5
K2106.02501322	검정	26	10	33	22	2,5	1	500	3	2	02,5
K2106.02501412	검정	26	10	33	22	2,5	1	500	4	1	02,5
K2106.02501422	검정	26	10	33	22	2,5	1	500	4	2	02,5
K2106.03001112	검정	26	10	33	22	3	1	500	1	1	03,0
K2106.03001122	검정	26	10	33	22	3	1	500	1	2	03,0
K2106.03001212	검정	26	10	33	22	3	1	500	2	1	03,0
K2106.03001222	검정	26	10	33	22	3	1	500	2	2	03,0
K2106.03001312	검정	26	10	33	22	3	1	500	3	1	03,0
K2106.03001322	검정	26	10	33	22	3	1	500	3	2	03,0
K2106.03001412	검정	26	10	33	22	3	1	500	4	1	03,0
K2106.03001422	검정	26	10	33	22	3	1	500	4	2	03,0
K2106.04001112	검정	26	10	33	22	4	1	375	1	1	04,0
K2106.04001122	검정	26	10	33	22	4	1	375	1	2	04,0
K2106.04001212	검정	26	10	33	22	4	1	375	2	1	04,0
K2106.04001222	검정	26	10	33	22	4	1	375	2	2	04,0
K2106.04001312	검정	26	10	33	22	4	1	375	3	1	04,0
K2106.04001322	검정	26	10	33	22	4	1	375	3	2	04,0
K2106.04001412	검정	26	10	33	22	4	1	375	4	1	04,0
K2106.04001422	검정	26	10	33	22	4	1	375	4	2	04,0
K2106.05001112	검정	26	10	33	22	5	1	300	1	1	05,0
K2106.05001122	검정	26	10	33	22	5	1	300	1	2	05,0
K2106.05001212	검정	26	10	33	22	5	1	300	2	1	05,0
K2106.05001222	검정	26	10	33	22	5	1	300	2	2	05,0
K2106.05001312	검정	26	10	33	22	5	1	300	3	1	05,0
K2106.05001322	검정	26	10	33	22	5	1	300	3	2	05,0
K2106.05001412	검정	26	10	33	22	5	1	300	4	1	05,0
K2106.05001422	검정	26	10	33	22	5	1	300	4	2	05,0

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 증공축 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	위치 소수점	max. 회전 수 1/min	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시
K2106.06001112	검정	26	10	33	22	6	1	250	1	1	06,0
K2106.06001122	검정	26	10	33	22	6	1	250	1	2	06,0
K2106.06001212	검정	26	10	33	22	6	1	250	2	1	06,0
K2106.06001222	검정	26	10	33	22	6	1	250	2	2	06,0
K2106.06001312	검정	26	10	33	22	6	1	250	3	1	06,0
K2106.06001322	검정	26	10	33	22	6	1	250	3	2	06,0
K2106.06001412	검정	26	10	33	22	6	1	250	4	1	06,0
K2106.06001422	검정	26	10	33	22	6	1	250	4	2	06,0
K2106.08001112	검정	26	10	33	22	8	1	180	1	1	08,0
K2106.08001122	검정	26	10	33	22	8	1	180	1	2	08,0
K2106.08001212	검정	26	10	33	22	8	1	180	2	1	08,0
K2106.08001222	검정	26	10	33	22	8	1	180	2	2	08,0
K2106.08001312	검정	26	10	33	22	8	1	180	3	1	08,0
K2106.08001322	검정	26	10	33	22	8	1	180	3	2	08,0
K2106.08001412	검정	26	10	33	22	8	1	180	4	1	08,0
K2106.08001422	검정	26	10	33	22	8	1	180	4	2	08,0
K2106.10001112	검정	26	10	33	22	10	1	150	1	1	10,0
K2106.10001122	검정	26	10	33	22	10	1	150	1	2	10,0
K2106.10001212	검정	26	10	33	22	10	1	150	2	1	10,0
K2106.10001222	검정	26	10	33	22	10	1	150	2	2	10,0
K2106.10001312	검정	26	10	33	22	10	1	150	3	1	10,0
K2106.10001322	검정	26	10	33	22	10	1	150	3	2	10,0
K2106.10001412	검정	26	10	33	22	10	1	150	4	1	10,0
K2106.10001422	검정	26	10	33	22	10	1	150	4	2	10,0