

스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:

나사 슬리브 1.4305.

압력 스프링 1.4310.

볼 세라믹 Si_3N_4

스테인리스 스틸 버전 A4:

나사 슬리브 1.4404.

압력 스프링 1.4401.

볼 세라믹 Si_3N_4 .

표면 마무리:



무광택 처리.

정보:

실리콘 나이트라이드 Si_3N_4 는 우수한 재료 특성을 조합한 것이 특징입니다. 예를 들어 높은 견고성 및 강도, 우수한 마모 거동 및 양호한 내화학성을 포함합니다.

사용된 재료는 다양한 용도로 사용 가능합니다. 매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 소재의 스프링 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.

도면



$$\alpha = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$\alpha = 90^\circ, F' = F$$

$$\alpha = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

품목 요약

슬롯 세라믹 볼 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	스틸 키	D	D1	H	L	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	드라이브 프로파일
K0609.03	1.4305	M3	1,5	0,4	7	0,4	1,5	3	슬롯
K0609.031	1.4404	M3	1,5	0,4	7	0,4	1,5	3	슬롯
K0609.04	1.4305	M4	2,5	0,8	9	0,6	4	10	슬롯
K0609.041	1.4404	M4	2,5	0,8	9	0,6	4	10	슬롯
K0609.05	1.4305	M5	3	0,9	12	0,8	6	11	슬롯
K0609.051	1.4404	M5	3	0,9	12	0,8	6	11	슬롯
K0609.06	1.4305	M6	3,5	1	14	1	9	13	슬롯
K0609.061	1.4404	M6	3,5	1	14	1	9	13	슬롯
K0609.08	1.4305	M8	5	1,5	16	1,2	15	30	슬롯
K0609.081	1.4404	M8	5	1,5	16	1,2	15	30	슬롯
K0609.10	1.4305	M10	6	2	19	1,6	20	35	슬롯
K0609.101	1.4404	M10	6	2	19	1,6	20	35	슬롯
K0609.12	1.4305	M12	8	2,5	22	2	30	55	슬롯
K0609.121	1.4404	M12	8	2,5	22	2	30	55	슬롯
K0609.16	1.4305	M16	10	3,5	24	2,5	65	125	슬롯
K0609.161	1.4404	M16	10	3,5	24	2,5	65	125	슬롯