

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스톨드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.

스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.

재질:

스테인레스 스틸 핸들 1.4308.

고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.

스테인레스 스틸 힌지 핀과 스톨드 나사 1.4305.

표면 마무리:

전해질 광택 처리 또는 블라스팅 처리된 핸들

스러스트 와셔, 검정색.

블랭크 힌지 핀과 스톨드 나사

정보:

조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클램핑

레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에

이용된다(간섭 영역).

스톨드의 미세 나사산에서 클램프 레버의

정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.

플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

액세서리:


약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.

이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스톱드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버 도면



품목 요약

스테인레스 스틸 수나사 조절형 편심 레버

주문 번호	주문 번호 오래된 KIPP	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K2126.7512003X10	-	전해 연마	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2126.7512003X15	-	전해 연마	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2126.7512003X30	-	전해 연마	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2126.8512003X10	-	전해 연마	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2126.8512003X15	-	전해 연마	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2126.8512003X30	-	전해 연마	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2126.9512003X10	K0647.9512003X10	전해 연마	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2126.9512003X15	K0647.9512003X15	전해 연마	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2126.9512003X30	K0647.9512003X30	전해 연마	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2126.7512004X10	-	전해 연마	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2126.7512004X15	-	전해 연마	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2126.7512004X30	-	전해 연마	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2126.8512004X10	-	전해 연마	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2126.8512004X15	-	전해 연마	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2126.8512004X30	-	전해 연마	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2126.9512004X10	K0647.9512004X10	전해 연마	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2126.9512004X15	K0647.9512004X15	전해 연마	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2126.9512004X30	K0647.9512004X30	전해 연마	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2126.0512004X15	K0647.0512004X15	전해 연마	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K2126.0512004X20	K0647.0512004X20	전해 연마	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2126.0512004X30	K0647.0512004X30	전해 연마	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2126.0512005X20	K0647.0512005X20	전해 연마	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2126.0512005X30	K0647.0512005X30	전해 연마	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2126.0512005X40	K0647.0512005X40	전해 연마	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K2126.0512005X50	K0647.0512005X50	전해 연마	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

품목 요약

주문 번호	주문 번호 오래됨 KIPP	표면 기본 품체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K2126.1512005X20	K0647.1512005X20	전해 연마	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2126.1512005X30	K0647.1512005X30	전해 연마	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2126.1512005X40	K0647.1512005X40	전해 연마	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2126.1512005X50	K0647.1512005X50	전해 연마	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2126.1512006X20	K0647.1512006X20	전해 연마	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2126.1512006X30	K0647.1512006X30	전해 연마	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2126.1512006X40	K0647.1512006X40	전해 연마	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2126.1512006X50	K0647.1512006X50	전해 연마	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2126.2512008X25	K0647.2512008X25	전해 연마	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2126.2512008X30	K0647.2512008X30	전해 연마	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2126.2512008X40	K0647.2512008X40	전해 연마	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2126.2512008X50	K0647.2512008X50	전해 연마	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2126.2512010X25	K0647.2512010X25	전해 연마	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2126.2512010X30	K0647.2512010X30	전해 연마	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2126.2512010X40	K0647.2512010X40	전해 연마	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2126.2512010X50	K0647.2512010X50	전해 연마	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2126.7512303X10	-	블라스팅 처리	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2126.7512303X15	-	블라스팅 처리	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2126.7512303X30	-	블라스팅 처리	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2126.8512303X10	-	블라스팅 처리	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2126.8512303X15	-	블라스팅 처리	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2126.8512303X30	-	블라스팅 처리	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2126.9512303X10	K0647.9512303X10	블라스팅 처리	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2126.9512303X15	K0647.9512303X15	블라스팅 처리	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2126.9512303X30	K0647.9512303X30	블라스팅 처리	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2126.7512304X10	-	블라스팅 처리	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2126.7512304X15	-	블라스팅 처리	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2126.7512304X30	-	블라스팅 처리	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2126.8512304X10	-	블라스팅 처리	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2126.8512304X15	-	블라스팅 처리	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2126.8512304X30	-	블라스팅 처리	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2126.9512304X10	K0647.9512304X10	블라스팅 처리	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2126.9512304X15	K0647.9512304X15	블라스팅 처리	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2126.9512304X30	K0647.9512304X30	블라스팅 처리	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2126.0512304X15	K0647.0512304X15	블라스팅 처리	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K2126.0512304X20	K0647.0512304X20	블라스팅 처리	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2126.0512304X30	K0647.0512304X30	블라스팅 처리	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2126.0512305X20	K0647.0512305X20	블라스팅 처리	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2126.0512305X30	K0647.0512305X30	블라스팅 처리	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2126.0512305X40	K0647.0512305X40	블라스팅 처리	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K2126.0512305X50	K0647.0512305X50	블라스팅 처리	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K2126.1512305X20	K0647.1512305X20	블라스팅 처리	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2126.1512305X30	K0647.1512305X30	블라스팅 처리	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2126.1512305X40	K0647.1512305X40	블라스팅 처리	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2126.1512305X50	K0647.1512305X50	블라스팅 처리	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2126.1512306X20	K0647.1512306X20	블라스팅 처리	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2126.1512306X30	K0647.1512306X30	블라스팅 처리	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2126.1512306X40	K0647.1512306X40	블라스팅 처리	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2126.1512306X50	K0647.1512306X50	블라스팅 처리	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2126.2512308X25	K0647.2512308X25	블라스팅 처리	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2126.2512308X30	K0647.2512308X30	블라스팅 처리	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2126.2512308X40	K0647.2512308X40	블라스팅 처리	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2126.2512308X50	K0647.2512308X50	블라스팅 처리	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2126.2512310X25	K0647.2512310X25	블라스팅 처리	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2126.2512310X30	K0647.2512310X30	블라스팅 처리	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2126.2512310X40	K0647.2512310X40	블라스팅 처리	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2126.2512310X50	K0647.2512310X50	블라스팅 처리	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350

**수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스톨드 나사가
있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버**
품목 요약
