

NC 클램프 기술 정보

적용 가능
장착 조와 그립 세트용 슬롯 및
나사산

선택형
멀티 클램핑
교체용 슬라이더를 사용하여 여러
작업물을 고정할 수 있습니다. 툴 없
이 조립 가능합니다.

개별적
유연성 - 모든 기계 테이
블에 조립 가능, 클램프 스
트랩 세트 및 슬롯 너트(
옵션)를 이용하여 즉시 사
용 가능.

최적의 포지셔닝
배열을 위한 가로홈.

신속한 사전 설정
신속한 사전 포지셔닝을 위한 잠금 핀.

스핀들 드라이브
40 kN 까지의 기계식-유압식 모델 또는
10 kN까지의 완전 기계식 클램프.

확실한 장점:

- 반복 정확도 $\leq 0.01\text{mm}$
- 고정 조는 모든 면에서 고정됨(X, Y, Z)
- 장착 스텝 조에 의한 넓은 고정 범위
- 기본 사양: 나사형 전환 조 두 개와 핸드 크랭크 한 개로 구성
- 측면에서 전환 가능, 63mm 및 100mm의 홈 간격을 유지하기 위한 고정 구멍 설치