

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다.

락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

1.4308. 잠금 바

1.4301. 슬리브

1.4305. 잠금 핀

1.4310. 압축 스프링

PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

자연적으로 마무리된 슬리브 및 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

자연적으로 마무리된 압축 스프링.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 질은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

정보:

사각 슬리브로 인해 인덱스 플런저는 용접하기 적합합니다. 스프링이 과열로 인해 손상되지 않도록 점용접을 통한 포지셔닝을 추천합니다.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 들어갑니다.

잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.

사각 슬리브,, 용접용.

요청 시:

스페셜 버전.

액세서리:

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.


도면 설명:

타입 G: 잠금 바 캡 없음

타입 H: 잠금 바 캡 있음

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형

도면



품목 요약

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2223.1100410	G	-	4	10	38,5	25	9	3	6	1	12	8	14
K2223.1100510	G	-	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	12	8	14
K2223.1100610	G	-	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	12	8	14
K2223.1100512	G	-	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	16	8	14
K2223.1100612	G	-	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	16	8	14
K2223.1100812	G	-	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	16	8	14
K2223.1100616	G	-	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	20	15	35
K2223.1100816	G	-	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	20	15	35
K2223.1101016	G	-	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	20	15	35
K2223.1100820	G	-	8	20	71	50	18	6	12	2,3	24	20	60
K2223.1101020	G	-	10	20	71	50	18	6	12	2,8	24	20	60
K2223.1101220	G	-	12	20	71	50	18	6	12	3	24	20	60
K2223.1110410	H	검회색 RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.1110510	H	검회색 RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.1110610	H	검회색 RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.1110512	H	검회색 RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.1110612	H	검회색 RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.1110812	H	검회색 RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.1110616	H	검회색 RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.1110816	H	검회색 RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.1111016	H	검회색 RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.1110820	H	검회색 RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.1111020	H	검회색 RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.1111220	H	검회색 RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.11104102	H	푸어 오렌지 RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.11105102	H	푸어 오렌지 RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.11106102	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2223.11105122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.11106122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.11108122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.11106162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.11108162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.11110162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.11108202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.11110202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.11112202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041016	H	밝은 노랑 RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051016	H	밝은 노랑 RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061016	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051216	H	밝은 노랑 RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.111061216	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081216	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061616	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081616	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101616	H	밝은 노랑 RAL 1021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082016	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102016	H	밝은 노랑 RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122016	H	밝은 노랑 RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041084	H	신호등 빨강 RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051084	H	신호등 빨강 RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061084	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051284	H	신호등 빨강 RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.111061284	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081284	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061684	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081684	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101684	H	신호등 빨강 RAL 3020	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082084	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102084	H	신호등 빨강 RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122084	H	신호등 빨강 RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041086	H	시그널 녹색 RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051086	H	시그널 녹색 RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061086	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051286	H	시그널 녹색 RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.111061286	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081286	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061686	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081686	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101686	H	시그널 녹색 RAL 6032	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082086	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102086	H	시그널 녹색 RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122086	H	시그널 녹색 RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041087	H	신호등 파랑 RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051087	H	신호등 파랑 RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061087	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051287	H	신호등 파랑 RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.111061287	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081287	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061687	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081687	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101687	H	신호등 파랑 RAL 5017	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082087	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102087	H	신호등 파랑 RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122087	H	신호등 파랑 RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041088	H	연한 회색 RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051088	H	연한 회색 RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061088	H	연한 회색 RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051288	H	연한 회색 RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2223.111061288	H	연한 회색 RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081288	H	연한 회색 RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061688	H	연한 회색 RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081688	H	연한 회색 RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101688	H	연한 회색 RAL 7035	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082088	H	연한 회색 RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102088	H	연한 회색 RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122088	H	연한 회색 RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60