


인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 스테인리스 스틸 버섯 형 그립과 잠금 너트 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 힘력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.

재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀, 무경화 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A4:

나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401.

표면 마무리:

스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:

나사 슬리브 무광택 처리.

버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마, 화학적 니켈 도금 또는 무광택 처리.

정보:

사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.


요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

포지셔닝 부싱 K1290.
스페이서 링 K0665.
얇은 벽 부품용 는 스테인리스 스틸 고정 세트 K2146.

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 스테인리스 스틸 버섯
형 그립과 잠금 너트 있음
도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키 버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약.	탄성 종료 NF2 약. N
K2194.116903	B	스테인레스 스틸	1.4305 자연적 마무리	비경화	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.116004	B	스테인레스 스틸	1.4305 자연적 마무리	비경화	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.116105	B	스테인레스 스틸	1.4305 자연적 마무리	비경화	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.116206	B	스테인레스 스틸	1.4305 자연적 마무리	비경화	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.116308	B	스테인레스 스틸	1.4305 자연적 마무리	비경화	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.116410	B	스테인레스 스틸	1.4305 자연적 마무리	비경화	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.006903	B	스테인레스 스틸	1.4034 자연적 마무리	경화	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.006004	B	스테인레스 스틸	1.4034 자연적 마무리	경화	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.006105	B	스테인레스 스틸	1.4034 자연적 마무리	경화	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.006206	B	스테인레스 스틸	1.4034 자연적 마무리	경화	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.006308	B	스테인레스 스틸	1.4034 자연적 마무리	경화	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.006410	B	스테인레스 스틸	1.4034 자연적 마무리	경화	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.066903	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.066004	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.066105	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.066206	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.066308	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.066410	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.176903	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.176004	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	자연적 마무리	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.176105	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	자연적 마무리	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.176206	B	스테인레스 스틸	1.4404 자연적 마무리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 스테인리스 스틸 버섯 형 그립과 잠금 너트 있음

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양	그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약.	탄성 종료 NF2 약.	N
K2194.176308	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적	마무리	자연적	마무리	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.176410	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적	마무리	자연적	마무리	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.0669031	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	니켈	플레이트	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.0660041	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	니켈	플레이트	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.0661051	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	니켈	플레이트	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.0662061	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	니켈	플레이트	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.0663081	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	니켈	플레이트	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.0664101	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	니켈	플레이트	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.1769031	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	자연적	마무리	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.1760041	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	자연적	마무리	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.1761051	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	자연적	마무리	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.1762061	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	자연적	마무리	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.1763081	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	자연적	마무리	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.1764101	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅	처리	자연적	마무리	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32