




체인 텐서너 세트, 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

후크 클램프, 스틸.
카운터 홀더, 스틸.
롤러 체인, 스틸.

표면 마무리:

스틸, 열처리.

정보:

체인 텐서너는 주로 기계 및 설비 제작에 사용됩니다.
체인 텐서너를 사용하면 원형의 복잡한, 대형에서 초대형의 작업물을
간단하고 신속한 방법으로 안전하고 효과적으로 고정할 수 있습니다.

원통형 작업물, 밸브 하우징, 피스톤 등에 적합합니다.

플라스틱 요소의 부착을 통해 작업물에 대한 부하를 감소할 수 있습니다.

이용:

카운터 홀더에 널링 너트를 사용하여 체인 길이와 고정력을 사전에 설정할 수 있습니다. 필요한 토크는 후크 클램프에서 설정됩니다.

공급 내역:

체인 텐서너 세트 1650.15:

- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 4x 롤러 체인(2x 492mm, 1x 238mm, 1x 15.9mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 4x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스페너

체인 텐서너 세트 K1650.40:

- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 4x 롤러 체인(1x 991mm, 1x 483mm, 1x 229mm, 1x 25.4mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 4x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스페너

체인 텐서너 세트 K1650.75:


- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 2x 롤러 체인(1x 1492mm, 1x 984mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 2x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스페너

체인 텐서너 세트 K1650.120:

- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.

체인 텐서너 세트, 스틸

품목 설명/제품 이미지



- 2x 롤러 체인(1x 1485mm, 1x 1028mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 2x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스페너


액세서리:

체인 텐서너 세트용 스틸 롤러 체인 K1655.
 체인 텐서너 세트용 스틸 턴버클 K1656.
 체인 텐서너 세트용 스틸 스틸 블록 K1662.
 T 슬롯 너트 DIN 508 확장형, K0377.
 육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, K0869.

주의:

- 체인의 열림 각도는 30°를 초과해서는 안됩니다.
- 최대 허용 조임 토크 값.

도면



품목 요약

체인 텐서너 세트, 스틸

주문 번호	B	B1	B2	D	D1	H max.	H min.	H1 max.	H1 min.	H2	H3	스트로크 S	L	L1	L2	S1	SW	max. 토크 Nm	클램핑력 max. kN
K1650.15	50	34	20	M12	54	108	83	118	100	18	15	25	34	21	46,5	18	36	45	15
K1650.40	64	44	33	M16	70	146	110	153	122	25	21	36	37	29	61,5	31	46	90	40
K1650.75	91	64	44	M20	98	205,5	162	250	195	41	26	43,5	58	48	86	55	65	190	75
K1650.120	91	64	54	M24	98	209	166	260	199	41	33	43	58	48	86	61	65	300	120