


## 그리스 니플, 원추형, 압입식, DIN 71412, B형

## 품목 설명/제품 이미지



## 설명

## 재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

## 표면 마무리:

스틸: 경화 처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.

스테인레스 스틸: 무광택 처리.

## 정보:

원추형 그리스 니플은 자주 그리고 꼭 윤활을 해야 하는 곳에 적합합니다. 그의 다양한 사용 가능성으로 인해 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형에 속합니다.

원추형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다.


압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.

## 조립:

정확한 장착 구멍의 크기는 재료에 따라 다르며 사용자의 설치방법에 따라 계산되어야 합니다. 장착 구멍의 표준 치수는 본사가 지정한 핀-Ø에 따릅니다.

직선 그리스 니플은 니플을 손상하지 않고 압입할 수 있는 압입공구 사용을 추천합니다.

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호        | 타입 | 형태 타입        | A  | D  | L<br>max. | L1  | SW |
|--------------|----|--------------|----|----|-----------|-----|----|
| K2316.120410 | B  | 육각바용 45° 앵글형 | 11 | 4  | 23,7      | 6,5 | 10 |
| K2316.120510 | B  | 육각바용 45° 앵글형 | 11 | 5  | 24        | 5,6 | 10 |
| K2316.120609 | B  | 육각바용 45° 앵글형 | 11 | 6  | 24        | 5,5 | 9  |
| K2316.120810 | B  | 육각바용 45° 앵글형 | 11 | 8  | 23,8      | 4,5 | 10 |
| K2316.121011 | B  | 육각바용 45° 앵글형 | 11 | 10 | 24,5      | 5,5 | 11 |

