

# 수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스테르드 나사

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.  
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 1.4034 경화처리.  
힌지 핀과 스테르드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305.

### 표면 마무리:

그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.  
스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스테르드 나사, 블랭크.

### 정보:


조절식 캠 레버는 클램핑 축에 대한 클램핑 레버의 위치가 특정 위치만 허용하는 경우에 이용됩니다(간섭 영역). 스테르드의 미세 나사산을 통해 클램핑 레버의 정확한 위치를 스크류 드라이버로 조절합니다.

스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.  
그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.

### 도면 설명:

1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀

## 도면



## 품목 요약

수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스테르드 나사

# 수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스테르드 나사

품목 요약

| 주문 번호            | 표면<br>기본 품체 | D   | D1   | D2 | B    | B1   | H    | H1   | A    | A1   | L  | 스트로크<br>S | 클램핑력<br>F<br>kN | 손 힘<br>FH<br>N |
|------------------|-------------|-----|------|----|------|------|------|------|------|------|----|-----------|-----------------|----------------|
| K0647.7541003X10 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.7541003X15 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.7541003X30 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.8541003X10 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.8541003X15 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.8541003X30 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.9541003X10 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.9541003X15 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.9541003X30 | 전해 연마       | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.7541004X10 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.7541004X15 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.7541004X30 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.8541004X10 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.8541004X15 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.8541004X30 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.9541004X10 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.9541004X15 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.9541004X30 | 전해 연마       | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.0541004X15 | 전해 연마       | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541004X20 | 전해 연마       | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541004X30 | 전해 연마       | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541005X20 | 전해 연마       | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541005X30 | 전해 연마       | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541005X40 | 전해 연마       | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541005X50 | 전해 연마       | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.1541005X20 | 전해 연마       | M5  | 18   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541005X30 | 전해 연마       | M5  | 18   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541005X40 | 전해 연마       | M5  | 18   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541005X50 | 전해 연마       | M5  | 18   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541006X20 | 전해 연마       | M6  | 18   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541006X30 | 전해 연마       | M6  | 18   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541006X40 | 전해 연마       | M6  | 18   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541006X50 | 전해 연마       | M6  | 18   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.2541008X25 | 전해 연마       | M8  | 27   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541008X30 | 전해 연마       | M8  | 27   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541008X40 | 전해 연마       | M8  | 27   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541008X50 | 전해 연마       | M8  | 27   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541010X25 | 전해 연마       | M10 | 27   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541010X30 | 전해 연마       | M10 | 27   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541010X40 | 전해 연마       | M10 | 27   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541010X50 | 전해 연마       | M10 | 27   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.7541303X10 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.7541303X15 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.7541303X30 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.8541303X10 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.8541303X15 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.8541303X30 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.9541303X10 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.9541303X15 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.9541303X30 | 블라스팅 처리     | M3  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.7541304X10 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.7541304X15 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.7541304X30 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1         | 0,5             | 50             |
| K0647.8541304X10 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.8541304X15 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.8541304X30 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1         | 0,6             | 45             |
| K0647.9541304X10 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.9541304X15 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.9541304X30 | 블라스팅 처리     | M4  | 12   | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1         | 1,5             | 90             |
| K0647.0541304X15 | 블라스팅 처리     | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541304X20 | 블라스팅 처리     | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1         | 2,5             | 100            |

# 수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스테르드 나사

품목 요약

| 주문 번호            | 표면<br>기본 몸체 | D   | D1   | D2 | B    | B1 | H    | H1   | A    | A1   | L  | 스트로크<br>S | 클램핑력<br>F<br>kN | 손 힘<br>FH<br>N |
|------------------|-------------|-----|------|----|------|----|------|------|------|------|----|-----------|-----------------|----------------|
| K0647.0541304X30 | 블라스팅 처리     | M4  | 15,4 | 8  | 18   | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541305X20 | 블라스팅 처리     | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541305X30 | 블라스팅 처리     | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541305X40 | 블라스팅 처리     | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.0541305X50 | 블라스팅 처리     | M5  | 15,4 | 8  | 18   | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1         | 2,5             | 100            |
| K0647.1541305X20 | 블라스팅 처리     | M5  | 18   | 9  | 21,5 | 15 | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541305X30 | 블라스팅 처리     | M5  | 18   | 9  | 21,5 | 15 | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541305X40 | 블라스팅 처리     | M5  | 18   | 9  | 21,5 | 15 | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541305X50 | 블라스팅 처리     | M5  | 18   | 9  | 21,5 | 15 | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541306X20 | 블라스팅 처리     | M6  | 18   | 9  | 21,5 | 15 | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541306X30 | 블라스팅 처리     | M6  | 18   | 9  | 21,5 | 15 | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541306X40 | 블라스팅 처리     | M6  | 18   | 9  | 21,5 | 15 | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.1541306X50 | 블라스팅 처리     | M6  | 18   | 9  | 21,5 | 15 | 14,7 | 22   | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2       | 4               | 120            |
| K0647.2541308X25 | 블라스팅 처리     | M8  | 27   | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541308X30 | 블라스팅 처리     | M8  | 27   | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541308X40 | 블라스팅 처리     | M8  | 27   | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541308X50 | 블라스팅 처리     | M8  | 27   | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541310X25 | 블라스팅 처리     | M10 | 27   | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541310X30 | 블라스팅 처리     | M10 | 27   | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541310X40 | 블라스팅 처리     | M10 | 27   | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5       | 8               | 350            |
| K0647.2541310X50 | 블라스팅 처리     | M10 | 27   | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5       | 8               | 350            |