



볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 볼트, 스틸.
회전 헤드, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

하우징 및 볼트, 니켈 도금.
회전 헤드, 무광택 처리.

정보:

스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.

플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

액추에이션 원리:

회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.

볼 잠금 핀을 마운트 부싱에 끼우고 나서 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.

완전히 클램핑되면 찰칵 소리가 들립니다.

액세서리:


마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용, K2259.

도면 설명:

- 1) 조립방식 1
- 2) 조립방식 2
- 3) 플레이트

볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸

도면



품목 요약

볼 잠금 핀, 스틸, 중형 버전, 회전 액추에이터와 스테인리스 스틸 회전 헤드 있음

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	M	T	T1	T2	L2	장력 N	전단 강도 kN	추출력 F kN	지탱력 N	온도 저항
K2258.11218	14	12	25	30	21	14	26	4,4	2,4	35	10	5,5	M2x4	6	6-16	2,5	17,5	1000	10	4	2500	≤180 °C
K2258.11622	18	16	34	50	28	18	35	6,5	3,4	45	14	5,5	M3x6	6	6-20	2,5	21,5	2000	15	8	5000	≤180 °C