


볼 밸런싱 와셔

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 1.7225. 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:


스틸, 청색 피막처리.

스테인레스 스틸, 블랭크.

정보:

볼 균형 와셔는 약 4°까지의 경사 지탱면 설치할 경우 정확한 설치를 가능하게 함. D3 > 1°인 경사에서 스크류를 일하게 지탱하려면 또 다른 볼 균형 와셔를 아래에 두는 것이 좋음. 이를 통해 상하 부품이 떨어질 수 없게 함.

도면



품목 요약

볼 밸런싱 와셔

주문 번호	본체 재질	H	H1	D	D1	D2	D3	α
K0691.151	스틸	8	5,5	23	8,5	25	15	4°
K0691.152	스테인레스 스틸	8	5,5	23	8,5	25	15	4°
K0691.201	스틸	10	6,2	30	13	32	20	4°
K0691.202	스테인레스 스틸	10	6,2	30	13	32	20	4°
K0691.301	스틸	12,5	9	40	20	45	30	4°
K0691.302	스테인레스 스틸	12,5	9	40	20	45	30	4°
K0691.401	스틸	16	13	52	29	58	38	4°
K0691.402	스테인레스 스틸	16	13	52	29	58	38	4°
K0691.501	스틸	20	14	65	36	70	48	4°
K0691.502	스테인레스 스틸	20	14	65	36	70	48	4°
K0691.601	스틸	20	14	75	44	80	61	4°
K0691.602	스테인레스 스틸	20	14	75	44	80	61	4°

