

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 20kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.


수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 1.8mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

장점:

낮은 레일 높이
부드러운 주행
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 20kg

**텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량
20kg**
품목 요약

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2391.0150	측면 장착	스탠다드	15	1 개 = 1 쌍
K2391.0200	측면 장착	스탠다드	17	1 개 = 1 쌍
K2391.0250	측면 장착	스탠다드	19	1 개 = 1 쌍
K2391.0300	측면 장착	스탠다드	20	1 개 = 1 쌍
K2391.0350	측면 장착	스탠다드	20	1 개 = 1 쌍
K2391.0400	측면 장착	스탠다드	18	1 개 = 1 쌍
K2391.0450	측면 장착	스탠다드	16	1 개 = 1 쌍
K2391.0500	측면 장착	스탠다드	13	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B	H	스트로크 S	L
K2391.0150	20	-	-	95	110	15	-	-	-	-	16	20	156	150
K2391.0200	20	-	-	145	160	15	-	-	60	100	16	20	231	200
K2391.0250	20	-	-	195	210	15	-	-	110	100	16	20	280	250
K2391.0300	20	-	160	245	260	15	100	-	160	100	16	20	329	300
K2391.0350	20	-	210	295	310	15	100	-	210	100	16	20	379	350
K2391.0400	20	-	260	345	360	15	100	-	260	100	16	20	428	400
K2391.0450	20	205	310	395	410	15	100	205	310	100	16	20	477	450
K2391.0500	20	230	360	445	460	15	100	230	360	100	16	20	526	500