


인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 스테인리스 스틸 버섯 형 그립과 잠금 홈 있음, 품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 힘력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.

재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀, 무경화 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401.

표면 마무리:

스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브 무광택 처리.

버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마, 화학적 니켈 도금 또는 무광택 처리.

정보:

사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.


요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

포지셔닝 부싱 K1290.
스페이서 링 K0665.
얇은 벽 부품용 스테인리스 스틸 고정 세트 K2146.

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 스테인리스 스틸 버섯
형 그립과 잠금 홈 있음,
도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2194.117903	C	스테인레스 스틸	1.4305	자연적 마무리	비경화	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
K2194.117004	C	스테인레스 스틸	1.4305	자연적 마무리	비경화	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K2194.117105	C	스테인레스 스틸	1.4305	자연적 마무리	비경화	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K2194.117206	C	스테인레스 스틸	1.4305	자연적 마무리	비경화	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K2194.117308	C	스테인레스 스틸	1.4305	자연적 마무리	비경화	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K2194.117410	C	스테인레스 스틸	1.4305	자연적 마무리	비경화	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K2194.007903	C	스테인레스 스틸	1.4034	자연적 마무리	경화	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
K2194.007004	C	스테인레스 스틸	1.4034	자연적 마무리	경화	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K2194.007105	C	스테인레스 스틸	1.4034	자연적 마무리	경화	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K2194.007206	C	스테인레스 스틸	1.4034	자연적 마무리	경화	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K2194.007308	C	스테인레스 스틸	1.4034	자연적 마무리	경화	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K2194.007410	C	스테인레스 스틸	1.4034	자연적 마무리	경화	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K2194.067903	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
K2194.067004	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K2194.067105	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K2194.067206	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K2194.067308	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K2194.067410	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K2194.177903	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
K2194.177004	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K2194.177105	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K2194.177206	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14

**인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 스테인리스 스틸 버섯
형 그립과 잠금 홈 있음,
품목 요약**

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양	그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성		탄성 종료
																F1 약. N	F2 약. N	
K2194.177308	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리		8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28	
K2194.177410	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리		10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32	
K2194.0679031	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트		3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10	
K2194.0670041	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트		4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12	
K2194.0671051	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트		5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12	
K2194.0672061	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트		6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14	
K2194.0673081	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트		8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28	
K2194.0674101	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트		10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32	
K2194.1779031	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리		3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10	
K2194.1770041	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리		4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12	
K2194.1771051	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리		5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12	
K2194.1772061	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리		6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14	
K2194.1773081	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리		8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28	
K2194.1774101	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리		10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32	