


텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매.

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.


수평 조립에 적합하지 않음.

최대 1,000mm 까지의 레일 간격에 적합함.

장점:

전면 킥 릴리스
부드러운 주행
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg

품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2392.0305	측면 장착	스탠다드	90	1 개 = 1 쌍
K2392.0356	측면 장착	스탠다드	90	1 개 = 1 쌍
K2392.0406	측면 장착	스탠다드	100	1 개 = 1 쌍
K2392.0457	측면 장착	스탠다드	110	1 개 = 1 쌍
K2392.0508	측면 장착	스탠다드	124	1 개 = 1 쌍
K2392.0559	측면 장착	스탠다드	110	1 개 = 1 쌍
K2392.0610	측면 장착	스탠다드	100	1 개 = 1 쌍
K2392.0660	측면 장착	스탠다드	92	1 개 = 1 쌍
K2392.0711	측면 장착	스탠다드	83	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A11	B	H	스트로크 S	L
K2392.0305	46,4	-	135,4	179,1	204,5	229,9	-	-	228,6	225,5	19,1	53,1	305	305
K2392.0356	46,4	-	186,2	229,9	255,3	280,7	-	-	279,4	276,6	19,1	53,1	356	356
K2392.0406	46,4	-	237	280,7	306,1	331,5	-	257,3	330,2	327,1	19,1	53,1	406	406
K2392.0457	46,4	-	287,8	331,5	356,9	382,3	-	308,1	381	377,9	19,1	53,1	457	457
K2392.0508	46,4	215,9	338,6	382,3	407,7	433,1	203,2	358,9	431,8	428,7	19,1	53,1	508	508
K2392.0559	46,4	241,3	389,4	433,1	458,5	483,9	228,6	409,7	482,6	479,5	19,1	53,1	559	559
K2392.0610	46,4	266,7	440,2	483,9	509,3	534,7	254	460,5	533,4	530,3	19,1	53,1	610	610
K2392.0660	46,4	292,1	491	534,7	560,1	585,5	279,4	511,3	584,2	581,1	19,1	53,1	660	660
K2392.0711	46,4	317,5	541,8	585,5	610,9	636,3	304,8	562,1	635	631,9	19,1	53,1	711	711