

스위벨 풋, 스테인리스 스틸, F D A 적용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

풋 플레이트, 나사 스톨, 스테인리스 스틸 \$s14 3 01..
고무 패드 (E P D M), F D A 검사 .

표면 마무리:

풋 플레이트, 스테인리스 스틸, 광택 처리 .
나사 스톨, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
고무 패드, 청색 .

정보:

회전 가능하게 장착된 나사 스톨 및 고무 패드가 있는 스테인리스 스틸 스위벨 풋. 두꺼운 고무 패드가 가함 처리를 통해 판 플레이트에 단단하게 고정됩니다. 고무 패드는 뛰어난 접지력을 가지고 있습니다. 본체 방음 효과가 있고, 진동과 충격이 바닥으로 전달되는 것을 완화합니다 . .

도표에 제시된 부하값은 스톨 가운데 있는 플레이트에 수직으로 정적 하중을 가하는 일련의 실험을 근거로 도출된 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.

스테인리스 스틸로 된 풋은, 스톨 크기 M16 부터 또는 스톨 길이 L = 1 5 0 부터 렌치의 폭이 이면으로 되어 있습니다.


적합한 너트와 함께 공급.

요청 시:

풋 플레이트와 나사 스톨, 스테인리스 스틸 \$s14 4 01..
고무 패드 N B R , 검정색 .

스위벨 풋, 스테인리스 스틸, F D A 적용

도면



품목 요약

스위벨 풋, 스테인리스 스틸, F D A 적용

주문 번호	타입	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K2322.105010X100	A	-	50	M10	24	132	32	100	14	4
K2322.105010X50	A	-	50	M10	24	82	32	50	14	4
K2322.105012X100	A	-	50	M12	24	132	32	100	14	4
K2322.105012X150	A	-	50	M12	24	185	35	150	10	4
K2322.105012X50	A	-	50	M12	24	82	32	50	14	4
K2322.106010X100	A	-	60	M10	27	135	35	100	14	7
K2322.106010X50	A	-	60	M10	27	85	35	50	14	7
K2322.106012X100	A	-	60	M12	27	135	35	100	14	7
K2322.106012X150	A	-	60	M12	27	190	40	150	10	7
K2322.106012X200	A	-	60	M12	27	240	40	200	10	7
K2322.106012X50	A	-	60	M12	27	85	35	50	14	7
K2322.106016X150	A	-	60	M16	27	190	40	150	13	7
K2322.106016X200	A	-	60	M16	27	240	40	200	13	7
K2322.108010X100	A	-	80	M10	30	137	37	100	14	10
K2322.108010X125	A	-	80	M10	30	162	37	125	14	10
K2322.108010X50	A	-	80	M10	30	87	37	50	14	10
K2322.108010X75	A	-	80	M10	30	112	37	75	14	10
K2322.108012X100	A	-	80	M12	30	137	37	100	14	10

스위벨 풋, 스테인리스 스틸, F D A 적용

품목 요약

주문 번호	타입	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K2322.108012X125	A	-	80	M12	30	162	37	125	14	10
K2322.108012X150	A	-	80	M12	30	192	42	150	10	10
K2322.108012X50	A	-	80	M12	30	87	37	50	14	10
K2322.108012X75	A	-	80	M12	30	112	37	75	14	10
K2322.108016X100	A	-	80	M16	30	142	42	100	13	10
K2322.108016X125	A	-	80	M16	30	167	42	125	13	10
K2322.108016X150	A	-	80	M16	30	192	42	150	13	10
K2322.108016X200	A	-	80	M16	30	242	42	200	13	10
K2322.108016X75	A	-	80	M16	30	117	42	75	13	10
K2322.108020X100	A	-	80	M20	30	142	42	100	17	10
K2322.108020X125	A	-	80	M20	30	167	42	125	17	10
K2322.108020X150	A	-	80	M20	30	192	42	150	17	10
K2322.108020X200	A	-	80	M20	30	242	42	200	17	10
K2322.110016X150	A	-	100	M16	33	196	46	150	13	15
K2322.110016X200	A	-	100	M16	33	246	46	200	13	15
K2322.110020X100	A	-	100	M20	33	146	46	100	17	15
K2322.110020X125	A	-	100	M20	33	171	46	125	17	15
K2322.110020X150	A	-	100	M20	33	196	46	150	17	15
K2322.110020X200	A	-	100	M20	33	246	46	200	17	15
K2322.206010X100	B	45	60	M10	27	135	35	100	14	7
K2322.206010X50	B	45	60	M10	27	85	35	50	14	7
K2322.206012X100	B	45	60	M12	27	135	35	100	14	7
K2322.206012X150	B	45	60	M12	27	190	40	150	10	7
K2322.206012X200	B	45	60	M12	27	240	40	200	10	7
K2322.206012X50	B	45	60	M12	27	85	35	50	14	7
K2322.206016X150	B	45	60	M16	27	190	40	150	13	7
K2322.206016X200	B	45	60	M16	27	240	40	200	13	7
K2322.208010X100	B	54	80	M10	30	137	37	100	14	10
K2322.208010X125	B	54	80	M10	30	162	37	125	14	10
K2322.208010X50	B	54	80	M10	30	87	37	50	14	10
K2322.208010X75	B	54	80	M10	30	112	37	75	14	10
K2322.208012X100	B	54	80	M12	30	137	37	100	14	10
K2322.208012X125	B	54	80	M12	30	162	37	125	14	10
K2322.208012X150	B	54	80	M12	30	192	42	150	10	10
K2322.208012X50	B	54	80	M12	30	87	37	50	14	10
K2322.208012X75	B	54	80	M12	30	112	37	75	14	10
K2322.208016X100	B	54	80	M16	30	142	42	100	13	10
K2322.208016X125	B	54	80	M16	30	167	42	125	13	10
K2322.208016X150	B	54	80	M16	30	192	42	150	13	10
K2322.208016X200	B	54	80	M16	30	242	42	200	13	10
K2322.208016X75	B	54	80	M16	30	117	42	75	13	10
K2322.208020X100	B	54	80	M20	30	142	42	100	17	10
K2322.208020X125	B	54	80	M20	30	167	42	125	17	10
K2322.208020X150	B	54	80	M20	30	192	42	150	17	10
K2322.208020X200	B	54	80	M20	30	242	42	200	17	10
K2322.210016X150	B	69	100	M16	33	196	46	150	13	15
K2322.210016X200	B	69	100	M16	33	246	46	200	13	15
K2322.210020X100	B	69	100	M20	33	146	46	100	17	15
K2322.210020X125	B	69	100	M20	33	171	46	125	17	15
K2322.210020X150	B	69	100	M20	33	196	46	150	17	15
K2322.210020X200	B	69	100	M20	33	246	46	200	17	15