

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치
 품목 설명/제품 이미지



KIPPlOCK

설명

재질:

- 슬리브 1.4305.
- 스러스트 핀 1.4034.
- 스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:


광택 처리. 경화 압축 핀.

도면 설명:

L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착

도면



스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치 품목 요약

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

주문 번호	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm	주문 번호 조립 키
K0329.205	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	9	26	0,12	0,08	K0317.905
K0329.206	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	11	35	0,45	0,22	K0317.906
K0329.208	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	15	48	1,05	0,37	K0317.908
K0329.210	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	15	58	1,3	0,6	K0317.910
K0329.212	M12	6	4	28	10	2	2	4	19	74	2	1,3	K0317.912