



### Описание

#### Материал:

Зажимные кулачки стальные.

Пружина 1.4310.

Зажимной болт коэффициент прочности 8.8.

#### Исполнение:

Зажимные кулачки воронёные.


Втулка оцинкованная.

#### Указание:

Эти зажимные элементы предоставляют простую альтернативу для традиционного зажима (стяжной болт с шлицевой головкой) круглых деталей. Они подходят для применения с самыми различными материалами (например, металл, пластмасса, древесина...).

Для освобождения засевших зажимных колодок достаточно лёгкого удара в осевом направлении или вытаскивание через дополнительную резьбу в колодке или в шестиграннике.

### Чертежи



Специальный шестигранный ключ с резьбой. Этот ключ используется для затяжки цилиндрической части зажима. Ключ с резьбой G1 вкручивается в зажимной элемент и в зависимости от необходимости стягивает его или разжимает.

## Элементы зажима круглые

### Обзор изделий

#### Элементы зажима круглые

| Номер заказа | D<br>мин. | D<br>макс. | D1 | D2 | D3  | G   | G1   | H  | L<br>макс. | L1 | SW | X   | Зажимной<br>момент Mx<br>Нм | Момент<br>затяжки<br>макс. Нм | Номер заказа<br>монтажного<br>инструмента |
|--------------|-----------|------------|----|----|-----|-----|------|----|------------|----|----|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| K0375.04     | 6         | 10         | 8  | 8  | M4  | M5  | M2,5 | 4  | 27         | 8  | 3  | 2,8 | max. 20                     | 2,9                           | K0375.904                                 |
| K0375.05     | 10        | 15         | 10 | 10 | M5  | M6  | M3   | 5  | 33         | 10 | 4  | 3,3 | max. 45                     | 6                             | K0375.905                                 |
| K0375.06     | 15        | 20         | 12 | 12 | M6  | M7  | M4   | 6  | 39         | 12 | 5  | 3,5 | max. 100                    | 10                            | K0375.906                                 |
| K0375.08     | 20        | 30         | 16 | 16 | M8  | M10 | M5   | 8  | 46         | 16 | 6  | 4   | max. 170                    | 25                            | K0375.908                                 |
| K0375.10     | 30        | 40         | 20 | 20 | M10 | M12 | M6   | 10 | 53         | 20 | 8  | 4,8 | max. 290                    | 46                            | K0375.910                                 |
| K0375.12     | 40        | 60         | 25 | 25 | M12 | M14 | M8   | 12 | 70         | 25 | 10 | 5,6 | max. 450                    | 82                            | K0375.912                                 |
| K0375.16     | 60        | 125        | 30 | 30 | M16 | M18 | M10  | 16 | 81         | 30 | 14 | 7,9 | max. 650                    | 206                           | K0375.916                                 |