

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
레일, 스틸.
볼 케이스, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:
레일, 아연도금.
볼 케이스, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:
한 쌍으로 판매


정보:
중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큼니다. 닫힘 위치의 맞물림. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 50,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 조립에 적합하지 않음.

조립:
바조넷 조립.

장점:
바조넷 조립
닫힘 위치에서 맞물림
전면 킥 릴리스

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2385.0300	측면 장착	스탠다드	55	1 개 = 1 쌍

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg

품목 요약

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2385.0350	측면 장착	스탠다드	57	1 개 = 1 쌍
K2385.0400	측면 장착	스탠다드	58	1 개 = 1 쌍
K2385.0450	측면 장착	스탠다드	59	1 개 = 1 쌍
K2385.0500	측면 장착	스탠다드	60	1 개 = 1 쌍
K2385.0550	측면 장착	스탠다드	60	1 개 = 1 쌍
K2385.0600	측면 장착	스탠다드	59	1 개 = 1 쌍
K2385.0650	측면 장착	스탠다드	57	1 개 = 1 쌍
K2385.0700	측면 장착	스탠다드	55	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	B	H	스트로크 S	L
K2385.0300	50	200	200	12,7	50,8	325	300
K2385.0350	50	250	250	12,7	50,8	374	350
K2385.0400	50	300	300	12,7	50,8	424	400
K2385.0450	50	350	350	12,7	50,8	473	450
K2385.0500	50	400	400	12,7	50,8	522	500
K2385.0550	50	450	450	12,7	50,8	571	550
K2385.0600	50	500	500	12,7	50,8	620	600
K2385.0650	50	550	550	12,7	50,8	670	650
K2385.0700	50	600	600	12,7	50,8	731	700