

Эксцентрики рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка из стали 1.0401.

Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.

Пальцы осевые из нержавеющей стали 1.4305.

Установочный штифт и шайба из стали, класс прочности 5.8.

Исполнение:

Рычаг, установочный штифт и шайба, с пассивированием синего цвета.

Упорная шайба, цвет черный.

Пальцы осевые, Без покрытия.

Указание:


Регулируемые эксцентрики рычаги применяются если положение рычага позволяет только определенное положение к оси зажима (паразитный контур). Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения зажимной рукоятки с помощью отвертки.

Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Указание на чертеже:

1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки

Чертежи



Обзор изделий

Эксцентрики рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали

Обзор изделий

Эксцентрики рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой

Номер заказа	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - H
K0789.1502205X20	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0789.1502205X30	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0789.1502205X40	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0789.1502205X50	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0789.1502206X20	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0789.1502206X30	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0789.1502206X40	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0789.1502206X50	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0789.2502208X25	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0789.2502208X30	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0789.2502208X40	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0789.2502208X50	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0789.2502210X25	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0789.2502210X30	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0789.2502210X40	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0789.2502210X50	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350