



Описание

Материал:

Болты, улучшенная сталь.
Круглая гайка с накаткой, улучшенная сталь.

Исполнение:


Болты, улучшенная сталь, шлифованные.
Круглая гайка с накаткой, улучшенная сталь, вороненая.

Указание:


Длина зажимного болта подгоняется под заготовку заказчиком.
Размер С определяет длину зажимного болта в необработанном состоянии.
В соответствии с толщиной заготовки размер С подгоняется заказчиком самостоятельно.
Затем на зажимных болтах необходимо нарезать резьбу размером J.
Для определения длины зажимного болта необходимо свериться с монтажным чертежом.
После обработки зажимного болта до нужной габаритной длины ручки с накаткой обоих установочных штифтов следует закрепить на зажимном болту и законtrit.

Принадлежности:

для:
K0910.3240... для K0910.005050 и K0910.006050,
K0910.4050... для K0910.008080 и K0910.010080



Чертежи



Обзор изделий

Зажимные болты

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H	J	T
K0910.005050	5	5	50	10	10	17	3	M3	M3x4	3
K0910.006050	5	6	50	10	10	17	3	M3	M3x4	3
K0910.008080	8	8	80	16	15	22	4,3	M5	M5x5	4,5
K0910.010080	8	10	80	16	15	22	4,3	M5	M5x5	4,5