

5-осевой зажим скомпаст тиски с гладкими губками

Описание товара/фотография продукта



Зажимное усилие 5-осевого зажима скомпаст



Описание

Материал:

Плиты основания и зажимные губки из цементируемой стали.
Зажимные губки из инструментальной стали.

Исполнение:

Кулачки вороненые.
Зажимные кулачки, Без покрытия.

Указание:

Благодаря удобному управлению и быстрой настройке по шкале зажимные губки быстро и надежно переустанавливаются на новую деталь.
За счет симметричной конструкции 5-осевого зажима заготовка всегда фиксируется посередине.

Оптимальный доступ к заготовке позволяет использовать короткие стандартные инструменты и значительно сокращает расходы на инструменты.
Эффект вытягивания при глубине зажима >5 мм.
Межосевые расстояния возможны от 20 до 320 мм

Монтаж:

5-осевой зажим скомпаст устанавливается на столы с Т-пазами, растровые системы, а также с помощью переходного фланца монтируется на ходовые системы зажима с нулевой точкой.

Объем поставки:

Монтажная плита K0994
Зажимные кулачки K0976
Удлинительный вал K0990.060
Удлинительный вал K0990.120
Адаптерный вал K0991.060
Адаптерный вал K0991.120
Резьбовой шпиндель K0940.999.002
Гайка шпинделя K0940.999.003


Принадлежности:

Планка опорная K0974
Зажимные кулачки K0975
Маятниковый кулачок K0988
Средний кулачок K0987
Муфта для крестового зажима K0992

Планка опорная и зажимные кулачки со штырьками заказываются отдельно.

5-осевой зажим соmpract тиски с гладкими губками

Чертежи



Обзор изделий

5-осевой зажим соmpract, тиски с гладкими губками

Номер заказа	A	B	C	H	L	Тяговое усилие макс. кН	Подходящий призонный болт	вес кг
K0973.124000901500	70	90	8/3	12/17	57,5	смотри диаграмму	K0815.12055	21,96
K0973.124001251500	105	125	8/3	12/17	58	смотри диаграмму	K0815.12055	30,16

